

써모커플 연장 케이블 - 및 성형 커넥터

Thermocouple Extension Cables

With Molded Connectors

ANSI 색 코드 표시
IEC 색 코드를 주문하려면 omega.com에 방문하세요

그림은 실제 크기보다 작습니다.



가격과 자세한 사항을 확인하려면 kr.omega.com/tec_rec_gec에 방문하세요.

NET입 구입 가능

- ✓ 길이가 1' 및 4'이고 5:1 비율로 늘어나는 신축성 케이블
- ✓ 길이가 10' 및 25' 인 24 규격 (지름 0.020") PFA 코팅 또는 유리 오버 브레이드 연선
- ✓ 저가형 성형 간편 연결 커넥터/ 초소형 써모커플 커넥터
- ✓ J, K, T, E 타입 구입 가능

PFA 코팅 와이어 연장 케이블

모델 번호	캘리브레이션	길이
TECJ10-(*)	J Iron-Constantan	3 m (10')
TECJ25-(*)		7.5 m (25')
TECK10-(*)	K CHROMEQA®-ALOMEGA®	3 m (10')
TECK25-(*)		7.5 m (25')
TECT10-(*)	T Copper-Constantan	3 m (10')
TECT25-(*)		7.5 m (25')
TECE10-(*)	E CHROMEQA®-Constantan	3 m (10')
TECE25-(*)		7.5 m (25')

* 도표에 있는 커넥터 코드를 기입하세요. 24 게이지 연선으로 구성됩니다.



유리 브레이드 와이어 연장 케이블

모델 번호	캘리브레이션	길이
GECJ10-(*)	J 철-콘스탄탄	3 m (10')
GECJ25-(*)		7.5 m (25')
GECK10-(*)	K CHROMEQA®-ALOMEGA®	3 m (10')
GECK25-(*)		7.5 m (25')
GECT10-(*)	T Copper 콘스탄탄	3 m (10')
GECT25-(*)		7.5 m (25')
GECE10-(*)	E CHROMEQA®-콘스탄탄	3 m (10')
GECE25-(*)		7.5 m (25')

* 도표에 있는 커넥터 코드를 기입하세요. 24 규격 게이지로 구성됩니다.

연장 케이블을 구입하려면, 아래 도표에 있는 원하는 커넥터 조합을 지정하세요.

코드	커넥터 1	커넥터 2
1	OSTW, 암형	OSTW, 암형
2	OSTW, 암형	OST, 수형
3	OSTW, 암형	SMPW, 암형
4	OSTW, 암형	SMP, 수형
5	OST, 수형	OST, 수형
6	OST, 수형	SMPW, 암형
7	OST, 수형	SMP, 수형
8	SMPW, 암형	SMPW, 암형
9	SMPW, 암형	SMP, 수형
10	SMP, 수형	SMP, 수형
11	OSTW, 암형	피복 벗긴 리드
12	OST, 수형	피복 벗긴 리드
13	SMPW, 암형	피복 벗긴 리드
14	SMP, 수형	피복 벗긴 리드
15	OSTW, 암형	스페이드 러그
16	OST, 수형	스페이드 러그
17	SMPW, 암형	스페이드 러그
18	SMP, 수형	스페이드 러그

비고: OST와 OSTW 커넥터는 표준형입니다. SMP 및 SMPW 커넥터는 초소형입니다.

신축성 연장 케이블

모델 번호	캘리브레이션	길이
RECJ1-(*)	J 철-콘스탄탄	30 cm (1')
RECJ4-(*)		120 cm (4')
RECK1-(*)	K CHROMEQA®-ALOMEGA®	30 cm (1')
RECK4-(*)		120 cm (4')
RECT1-(*)	T 구리-콘스탄탄	30 cm (1')
RECT4-(*)		120 cm (4')
RECE1-(*)	E CHROMEQA®-콘스탄탄	30 cm (1')
RECE4-(*)		120 cm (4')

* 도표에 있는 커넥터 코드를 기입하세요.

비고: 신축성 케이블은 5:1 비율로 늘어납니다. (예시: 1피트는 5'까지 늘어날 수 있음).

주문 예: REC11-9, 신축성 연장 케이블, SMPW 초소형 수형 또는 암형 커넥터.