



휴대용 디지털 전도율 측정기 4가지 범위 타입

Four-Range Portable Digital Conductivity Meters

CDH-80MS



- ✓ 200부터 200,000 μ S까지 4개 범위
- ✓ 자동 온도 보상
- ✓ 분리가능 전극 포함
- ✓ 배터리 포함

CDH-80MS는 손바닥 크기의 4-범위 전도율 측정기로 깨끗한 물부터 바닷물까지의 범위에 이르는 표본을 측정하는데 이용할 수 있습니다. 디지털 디스플레이는 측정기 손잡이에 위치한 버튼과 쉽게 바꿀 수 있는 4개 범위의 사용으로 표본의 전도율을 보여줍니다. 측정의 정밀도에 대해 1000 Ω Pt RTD를 이용하여 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) 자동 온도 보상이 실시됩니다.

사양

범위	분해능	정밀도
0 ~ 200	0.1 μ S	\pm 1% FS
0 ~ 2,000	1 μ S	\pm 1% FS
0 ~ 20,000	10 μ S	\pm 1% FS
0 ~ 200,000	100 μ S	\pm 1.5% FS


온도 보상: Au~matic 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

전력: 9V 알카라인 배터리(포함)

크기: 158.8 x 31.8 x 57.2 mm

(6.25 x 1.25 x 2.25")

무게: 241 g (8.5 oz)



그림은 실제 크기보다 작습니다.

전극(선택사항)과 PHH-60BMS 듀얼 pH/전도율

상품 주문의	
모델 번호	설명
CDH-80MS	전도율 측정기 200, 2000, 20,000, 200,000 μ S 범위
PHH-60BMS	pH/전도율 측정기, 0 ~ 14 pH, 0 ~ 19,999 μ mho
PHH-60BTDS	pH/전도율 측정기, 0 ~ 14 pH, 0 ~ 19,999 ppm
PHH-80BMS	pH/전도율 측정기, 0 ~ 14 pH, 0 ~ 19,999 μ mho
PHH-80BTDS	pH/전도율 측정기, 0 ~ 14 pH, 0 ~ 19,999 ppm

액세서리와 교체 전극

모델 번호	설명
CDE-8002A	CDH-80MS 교체 스틱 전도율 센서
PHE-8236B	PHH-60/80BMS/TDS 교체 pH 전극과 ATC가 있는 1 m (3') 연장 케이블
CDE-8036A	CDH-80MS 전도율 센서와 1m (3') 연장 케이블
CDE-60	CDE-8002A 센서의 1m (3') 연장 케이블
PHEC-60B	1m (3') pH 삼각 연장 케이블
MN1604	9V 교체 배터리

CDH-80MS는 센서와 스크류 드라이버, 비닐 운반 케이스, 와이어 브러시, 세제 가루, 9V 배터리, 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.

주문 예: CDH-80MS, 4-범위 전도율 측정기



그림은 실제 크기보다 작습니다.

PHE-8236B
(선택사항)

CDE-8036A
(선택사항)

캘리브레이션용 용액

모델 번호	설명
CDSA-45*	45 μ S/cm 전도율 용액
CDSA-450*	450 μ S/cm 전도율 용액
CDSA-1500*	1500 μ S/cm 전도율 용액
CDSA-4500*	4500 μ S/cm 전도율 용액

*참고: 제품인증서는 구매시 확인 가능합니다. 모델 번호에 "-NIST" 접미사가 붙이세요(추가비용).

주문 예: CDSA-1500, 1500 μ S/cm 전도율 용액