

## 상대 밀도 및 농도 시험기 Tester

# DCB80 시리즈



- 버저와 함께 상한과 하한 설정
- 샘플은 50cc 정도로 작습니다
- 사용이 편리합니다

DCB83, 그림은 실제 크기보다 작습니다.



DCB80 시리즈 상대 밀도 및 농도 시험기는 아르키메데스 (Archimedean) 원리인 부력법을(buoyancy method) 바탕으로 합니다. 시험기는 GB/T13531, T5526, T5009, ASTM, JIS, ISO 표준을 따릅니다. 이들 표준은 화학, 식품, 양식, 연구 실험실에서 널리 이용됩니다. 이 계측기는 시험 용액의 비중에 따라 용액의 농도를 직접 보여줄 수도 있습니다.

### 사양

- 전력: 9 Vdc 어댑터 (포함)
- 크기: 18.5 W x 21 L x 7.5 cm H (7.3 x 8.3 x 3")
- 무게: 1030 g (36.3 oz)

주문하기						
모델 번호	가격	제품 설명	측정 범위, 그램	밀도 범위	밀도 정밀도, g/cm <sup>3</sup>	농도 정밀도
DCB81	영업부와 상의하세요	벤치탑 상대 밀도/농도 시험기	0.001 - 120	0.0001 - 2.0000	0.0001	0.1 - 100.0%
DCB83		벤치탑 상대 밀도/농도 시험기	0.01 - 300	0.001 - 2.000	0.001	0.1 - 100.0%

추, 걸이, 비커 2개, 교류 어댑터, 온도계, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.  
 주문 예: DCB81, 벤치탑 상대 밀도/농도 시험기. 비용은 유량 관련 영업부와 상의하세요.