

인-라인 유량계

in-line flowmeters

FL-500WW 시리즈



선택

- ✔ 직독 가능한 표시
- ✔ PVC 본체와 앤드피팅
- ✔ 티타늄 축과 스프링
- ✔ 모든 파이프에 쉬운 장착

일반적 용도

- ✔ 황산염 알루미늄 (Alum) - 정화
- ✔ 염소처리한 물 - 소독
- ✔ 염화제이철 - 정화
- ✔ 과망간산칼륨 - 소독
- ✔ 황산수소 나트륨 - 소독
- ✔ 하이포아염소산나트륨(표백) - 소독

- ✔ 수산화나트륨 - 중화
- ✔ 이산화황(수중) - 탈염소
- ✔ 이산화염소 - 소독

FL-500WW 시리즈는 하수폐수처리에 사용된 1~5% 희석 화학 수용액의 유량을 표시를 제공합니다.

크기: 177.8 mm (7") 길이
 FL-505부터 FL-515까지:
 50.8 mm (2") Dia.
 FL-520부터 FL-550까지:
 76.2 mm (3") Dia.



그림은 실제 크기보다 작습니다.
FL-505WW

주문하려면

모델 번호	암형 NPT 피팅	이중 눈금	
		GPM	LPM
FL-505WW	1	0.5 ~ 5	2 ~ 20
FL-510WW	1	1 ~ 10	4 ~ 38
FL-515WW	1	1.5 ~ 15	6 ~ 55
FL-520WW	1.5	2 ~ 20	8 ~ 75
FL-530WW	1.5	3 ~ 30	11 ~ 110
FL-540WW	1.5	4 ~ 40	15 ~ 150
FL-550WW	1.5	5 ~ 50	20 ~ 200

사양

유체 온도		최대 용액 압력	
°C	°F	psig	bar
21	70	200	13.79
38	100	100	6.90
52	125	75	5.17
65	150	50	3.45

액세서리 스위치 키트(현장 설치 가능)

모델 번호	크기
FL-500-S1	FL-505, FL-510, FL-515
FL-500-S2	FL-520, FL-530, FL-550

스위치 정격값: 8 W, 100 Vdc/120 Vac.
 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

NIST 인증서는 모델 번호 뒤에 "-NIST"를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다.

주문 예: FL-515WW, 1" 유량계, 1.5 ~ 15 GPM (6 ~ 55 LPM).

FL-530WW, 1.5" 유량계, 3 ~ 30 GPM (11 ~ 110 LPM).