

NEMA 6 (IP68) 측면에 장착된 액체 레벨 스위치 - 최고, 최저 또는 중간 레벨 감지

NEMA 6 (IP68) SIDE MOUNTED LIQUID LEVEL SWITCHES For High, Low, or Intermediate Level Sensing

LVN-90 시리즈




- ✔ 정격 NEMA 6 (IP68)
- ✔ 사용자 선택 가능, NO 또는 보통 NC
- ✔ 수평으로 장착



실제 크기의 LVN-92

액체 레벨 스위치는 도기류 화합물로 봉인되어 있습니다. 용액이 전기 스위치로 가는 유일한 경로는 와이어를 통해 지나게 됩니다. 와이어가 적절한 방법으로 연결되면(예를 들어, NEMA 6 (IP68) 커넥터), 레벨 스위치는 습기찬 환경에서 오랫동안 걱정 없이 작동되는 침수에 적합한 NEMA 6 (IP68) 정격이나 그 이상의 내구성을 갖게 됩니다. 봉인된 SPST 스위치는 충격 효과와 최소한의 진공 또는 진동의 일관된 정밀도와 높은 반복성을 제공합니다.

단순히 플롯을 뒤집거나 스위치를 장착함으로 NO나 NC를 사용자가 지정하면서 스위치는 다 목적으로 사용됩니다. 일반 NPT 수형 피팅은 탱크나 베셀의 위나 아래에 빠른 설치를 가능하게 합니다.



실제 크기보다 작게 보이는 LVN-90



실제 크기보다 작게 보이는 LVN-91

사양

작동 온도:

LVN-90 thru LVN-92: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)

LVN-93: -40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)

최대 압력 속도: 100 ~ 500 psi

장착: 1/2 NPT

스위치: SPST

스위치 액츄에이션:

1.0 비중의 용액에서 대략 1/2 플롯 이동

리드 와이어: 20 awg. 24" PVC

주문하려면

모델 번호	스위치 정격	스텝/플롯	최대		플롯 비중
			온도 °C (F)	압력	
LVN-90	50 VA	CPVC	82 (180)	100 psi	0.71
LVN-91	50 VA	PVDF	82 (180)	100 psi	0.88
LVN-92	50 VA	Polypropylene	82 (180)	100 psi	0.49
LVN-93	50 VA	316 SS	149 (300)	500 psi	0.85

사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

주문 예: LVN-93, 316 스테인리스 스틸 레벨 스위치

LVN-90, CPVC 레벨 스위치