



경제적인 pH 또는 pH/mV 미터

Economical pH or pH/mV Meter


PHH222 시리즈



- ✓ 인체 공학적인 설계
- ✓ 방말형 앞면
- ✓ 간편한 작동
- ✓ 기본사양 RS232 출력

휴대용 pH 미터인 PHH222는 알맞은 가격으로 기본적인 pH나 mV를 편리하게 측정을 할 수 있도록 합니다. OMEGA® PHH222 휴대용 pH 미터는 작동이 쉽습니다.

PHE-1411 전극 옵션이 있는 PHH222, 그림은 실제 크기보다 작습니다.



사양

측정: pH/mV/온도pH/mV/온도
 정밀도: $\pm(0.02 \text{ pH} + 2 \text{ d}) \pm(0.5\% + 2 \text{ d})$
 디스플레이: 51 x 32 mm, 이중 기능 LCD, 15 mm (0.6") 자리
 범위: 0 ~ 14/-1999 ~ 1999 mV
 분해능: 0.01 pH/ 1 mV
 입력 임피던스: 1012 Ω
 온도: 수동 또는 자동 0 ~ 65°C
 보상: (온도 프로브)
 데이터 출력: RS232
 데이터 고정: 가능
 샘플링 시간: 약 0.8초
 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
 작동 습도: 상대습도 80% 미만
 메모리 리콜: 최대/최소
 전원 공급: 9V 배터리 (포함)
 소비 전력: 약 8mA
 전극 연결: BNC
 크기: 205 x 68 x 30 mm (8.1 x 2.7 x 1.2")
 무게: 250 g (0.55 lb)

주문하려면

모델 번호	설명
PHH222	RS232가 있는 pH/mV 미터기/입력측정기

액세서리

모델 번호	설명
HHWT-SD1-ATC	PHH222용 온도 프로브
SWCABLE	RS232 케이블과 Windows 소프트웨어
PHE-1411	pH 실험실용 전극
PHA-4	4.00 pH 완충용액 500 ml (1파인트) 병
PHA-7	7.00 pH 완충용액 500 ml (1파인트) 병
PHA-10	10.00 pH 완충용액 500 ml (1파인트) 병
MN1604	대체 9V 배터리

사용자 설명서와 9V 배터리가 함께 제공됩니다. 프로브는 별도로 판매합니다.

주문 예: PHH222, pH 미터, PHE-1411, pH 전극, PHA-4, 완충용액 4, PHA-7, 완충용액 7, PHH222, pH/mV 미터, PHE-1411, pH 전극