



전극을 교체할 수 있는 Litmustik® 포켓 pH 시험기

Litmustik® Pocket pH Testers with Replaceable Electrodes

PHH-3X



- ✓ pH와 온도를 0.1 pH와 1° 정밀도로 측정
- ✓ 자동 온도 보상
- ✓ 전극을 교체 가능
- ✓ 0 ~ 14 pH, 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) 측정
- ✓ 2½ 자리수, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD

pH 전극과 판독출력장치를 하나의 작은 계량기에 결합시킨 PHH-3X는 현장에서 pH를 빠르게 검사하기에 적합합니다. 이 포켓 크기의 계량기는 온도를 측정하고, 대체 전극 모듈에는 온도 보상 pH 측정을 위한 신호 증폭기와 온도 센서가 있습니다.

디스플레이는 대형 2½ 자리, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD 이고, 분해능은 pH가 0.1, 온도가 1°입니다.

범위 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)에서 자동온도보상(ATC)은 기본 사양입니다. 선택 스위치가 있어 사용자는 쉽게 pH와 온도 판독 값을 전환할 수 있습니다.



사양

pH 범위: 0.0 ~ 14.0 pH
 분해능: ±0.1 pH
 정밀도: ±0.1 자동온도보상
 온도
 범위: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
 분해능: ±1°C 또는 °F
 정밀도: ±1°C (1 자리)
 디스플레이: 2½자리, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD
 배터리: 1.55V 산화은 3개 (포함)
 배터리 수명: 200 시간 지속
 크기:
 152 H x 43 W x 23 mm D (6 x 1.7 x 0.9")
 무게: 113 g (4 oz)
 전극: 단일 점접
 액체 접촉부
 케이스: 폴리카보네이트
 O-링: 네오프렌
 센서: 에폭시
 워: 플리에틸렌

주문하려면.

| 모델 번호 | 설명 |
|------------|-------------------------------------|
| PHH-3X | 포켓 pH 시험기 |
| PHH-3X-KIT | pH 시험기 키트, 시험기와 pH4, 7, 10 버퍼 캡슐 포함 |
| PHH-3X-R | PHH-3X용 대체 전극 (싱글 정션) |

액세서리

| 모델 번호 | 설명 |
|-----------|---------------------------------|
| PH-BATT-3 | 1.55V 산화은 대체 배터리 (3개 필요) |
| PHA-4 | 4.00 pH 완충 용액 500 ml (1파인트) 용기 |
| PHA-7 | 7.00 pH 완충 용액 500 ml (1파인트) 용기 |
| PHA-10 | 10.00 pH 완충 용액 500 ml (1파인트) 용기 |

1.55V 배터리와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

주문 예: PHH-3X-KIT, 포켓 시험기 키트, pH 4, 7, 10 버퍼 캡슐 포함, PHH-3X-R, 대체 전극.