


전기 단추식 히터

CBH 시리즈

CBH-1815/120, 그림은 실제 크기보다 작습니다.

- ✔ 신뢰성 있고 고품질
- ✔ 강철 보호관
- ✔ 1150 - 8000 W
- ✔ 120, 240 Vac
- ✔ 길이 18 - 60" (46 - 152 cm)



CBH 시리즈 히터는 튼튼한 금속 보호관 부품이, 정확하게 크기를 맞춰 간격을 올바르게 하고 표준 드릴 구멍 크기에 쉽게 삽입할 수 있게 한 동종의 금속 재킷과 결합해 구성되어 대형 볼트나 단추를 빠르게 확장하고 렌치로 조일 수 있고, 서늘할 때 수축시켜 단단히 끼워 맞출 수 있습니다.

대형 압축기, 프레스, 주형 블록, 실린더, 엔진 헤드, 압력 용기 등을 조립할 때 유용합니다. 주변 금속의 열이 빠져나가지 않게 하려면 빠른 가열이 중요합니다. CBH 히터는 보통 대응 부품을 균일하게 조이도록 설치하는데 이용합니다.

사양

보호관 재료: 강철

최대 보호관 온도: 1600°F

전력: 120 또는 240 Vac

연결부: 손잡이가 있는 표준 팔각 박스

주의 및 경고!

제품을 올바르게 사용하지 않거나 자격이 없는 직원이 설치 및 사용할 경우 화재와 감전이 일어날 수 있습니다. 추가 경고 사항을 확인하려면 뒷면 커버 안쪽을 참고하세요.

주문하기

와트	크기: 인치 (cm)						모델 번호	무게 lb (kg)
	A 길이	B Htd. 길이	C Htd. Dia.	D Cold End	E Cold End	Max. Stud Hole Dia.†		
1150	18 (46)	12 (30)	0.553 (1.4)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.616 (1.6)	CBH-1815/120	5 (2)
1500	24 (61)	18 (46)	0.553 (1.4)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.616 (1.6)	CBH-2415/120	5 (2)
2250	30 (76)	24 (61)	0.553 (1.4)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.616 (1.6)	CBH-3025/*	5 (2)
2600	36 (91)	30 (76)	0.553 (1.4)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.616 (1.6)	CBH-3625/*	5 (2)
1200	18 (46)	12 (30)	0.660 (1.7)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.735 (1.9)	CBH-1816/120	6 (3)
1700	24 (61)	18 (46)	0.660 (1.7)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.735 (1.9)	CBH-2416/120	6 (3)
2300	30 (76)	24 (61)	0.660 (1.7)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.735 (1.9)	CBH-3026/120	6 (3)
2800	36 (91)	30 (76)	0.660 (1.7)	1 1/8 (3)	6 7/8 (17)	0.735 (1.9)	CBH-3626/120	6 (3)
1700	18 (46)	12 (30)	0.730 (1.9)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.860 (2.2)	CBH-1827/120	5 (2)
2500	24 (61)	18 (46)	0.730 (1.9)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.860 (2.2)	CBH-2427/120	5 (2)
4200	36 (91)	30 (76)	0.730 (1.9)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.860 (2.2)	CBH-3647/120	6 (3)
6000	48 (122)	42 (107)	0.730 (1.9)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.860 (2.2)	CBH-4867/**	6 (3)
7500	60 (152)	54 (137)	0.730 (1.9)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.860 (2.2)	CBH-6177/240	7 (3)
2700	24 (61)	18 (46)	0.855 (2.2)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.985 (2.5)	CBH-2438/240	7 (3)
3600	30 (76)	24 (61)	0.855 (2.2)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.985 (2.5)	CBH-3048/120	8 (4)
5300	42 (107)	36 (91)	0.855 (2.2)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.985 (2.5)	CBH-4258/**	8 (4)
6500	48 (122)	42 (107)	0.855 (2.2)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	0.985 (2.5)	CBH-4868/240	9 (4)
6000	42 (107)	36 (91)	0.980 (2.5)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	1.110 (2.8)	CBH-4269/**	9 (4)
8000	54 (137)	48 (122)	0.980 (2.5)	1 1/4 (3)	6 3/4 (17)	1.110 (2.8)	CBH-6189/240	9 (4)

† 열 전달과 히터 수명을 최대화하려면 가능한 한 구멍 지름을 히터 지름과 유사하게 유지해야 합니다.

* 전압을 지정하세요. 120 Vac는 "120"을, 240 Vac는 "240"을 삽입하세요.

** 이들 모델 번호 /120, /240, /480 등은 그 전압에만 이용할 수 있습니다.

주문 예: CBH-3025/240, 2250 와트, 240 Vac 단추식 히터.

CBH-1815/120, 1150 와트, 120 Vac 단추식 히터