



공정 용수에 사용하는 플랜지 액체 가열용 히터

TMS 시리즈

- ✓ 스테인리스 스틸 (니켈 8%)
보호관이 있어 가열 소자의 수명이 길
- ✓ 매우 묽은 용액이나 산업 공정 용수에 사용
- ✓ 아연 도금강 플랜지
- ✓ 6 - 72 kW
- ✓ 240 및 480 V, 1 및 3상



주문하기

케이스 kW	Dim. Circ.	Wt. in. (cm) B	lb (kg)	E-1 범용 케이스		E-2 방습/방폭	
				모델 번호	Dim. in (cm) N	Dim 모델 번호	in (cm) N
3인치 150 Lb. 강철 — 45 W/in²							
6	1	18 ¹ / ₁₆ (46)	16 (7)	TMS-3065/240/*	1 (3)	TMS-3065E2/240/*	3/4 (2)
6	1	18 ¹ / ₁₆ (46)	16 (7)	TMS-3065/480/*	1 (3)	TMS-3065E2/480/*	3/4 (2)
9	1	25 ³ / ₁₆ (64)	17 (8)	TMS-3095/240/*	1 (3)	TMS-3095E2/240/*	3/4 (2)
9	1	25 ³ / ₁₆ (64)	17 (8)	TMS-3095/480/*	1 (3)	TMS-3095E2/480/*	3/4 (2)
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMS-3125/240	1 ¹ / ₄ (3)	TMS-3125E2/240	1 (3)
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMS-3125/240/3P	1 (3)	TMS-3125E2/240/3P	3/4 (2)
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMS-3125/480/*	1 (3)	TMS-3125E2/480/*	3/4 (2)
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMS-3155/240	1 ¹ / ₄ (3)	TMS-3155E2/240	1 ¹ / ₄ (3)
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMS-3155/240/3P	1 (3)	TMS-3155E2/240/3P	3/4 (2)
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMS-3155/480/*	1 (3)	TMS-3155E2/480/*	3/4 (2)
18	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMS-3185/240	1 ¹ / ₄ (3)	TMS-3185E2/240	1 ¹ / ₄ (3)
18	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMS-3185/240/3P	1 (3)	TMS-3185E2/240/3P	3/4 (2)
18	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMS-3185/480/*	1 (3)	TMS-3185E2/480/*	3/4 (2)

kW	Circ. & Ph.	Dim. in. (cm) B	Wt. lb (kg)	Model No.	Dim. in. (cm) N	모델 번호	Dim. in. (cm) N	Dim	in (cm) N
								모델 번호	
— 45 W/in²									
12	1-3	18 ¹ / ₁₆ (46)	30 (14)	TMS-6125/**/3P	1 (3)	TMS-6125E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6125E4/**/3P	1 (3)
15	1-3	19 ³ / ₁₆ (50)	31 (14)	TMS-6155/**/3P	1 (3)	TMS-6155E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6155E4/**/3P	1 (3)
18	1-3	25 ³ / ₁₆ (64)	33 (15)	TMS-6185/**/3P	1 (3)	TMS-6185E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6185E4/**/3P	1 (3)
24	2-3	33 ¹ / ₁₆ (84)	37 (17)	TMS-62455/240/3P	1 (3)	TMS-6245E3/240/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6245E4/240/3P	1 (3)
24	1-3	33 ¹ / ₁₆ (84)	37 (17)	TMS-6245/480/3P	1 (3)	TMS-6245E3/480/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6245E4/480/3P	1 (3)
30	2-3	40 ⁹ / ₁₆ (103)	40 (18)	TMS-6305/**/3P	1 (3)	TMS-6305E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6305E4/**/3P	1 (3)
40	2-3	52 ¹ / ₁₆ (132)	51 (23)	TMS-6405/**/3P	1 (3)	TMS-6405E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6405E4/**/3P	1 (3)
50	2-3	65 ¹ / ₁₆ (165)	64 (29)	TMS-6505/**/3P	1 (3)	TMS-6505E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6505E4/**/3P	1 (3)
60	2-3	78 ¹ / ₁₆ (198)	77 (35)	TMS-6605/**/3P	1 (3)	TMS-6605E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-6605E4/**/3P	1 (3)
6인치 150 Lb. 강철 플랜지, 구리 보호관 소자 12개 — 45 W/in²									
36	2-3	25 ¹ / ₈ (64)	67 (30)	TMS-1236/**/3P	1 (3)	TMS-1236E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-1236E4/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)
48	2-3	33 (84)	76 (34)	TMS-1248/**/3P	1 †(3)	TMS-1248E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-1248E4/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)
60	2-3	40 ¹ / ₂ (103)	84 (38)	TMS-1260/**/3P	1 †(3)	TMS-1260E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-1260E4/**/E4	1 ¹ / ₂ (4)
72	2-3	48 (122)	111 (50)	TMS-1272/**/3P	1 †(3)	TMS-1272E3/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)	TMS-1272E4/**/3P	1 ¹ / ₂ (4)

/* 3상 전력의 경우 모델 번호에 접미사 “/3P”를 추가하세요.
 /** 전압을 240 Vac는 “240”로, 480 V는 “480”로 지정하세요.
 † 48, 60, 72 kW 240 Vac 장비는 크기가 1¹/₄"N입니다.
주의: 플랜지 크기와 kW 정격을 더 크게 구입할 수 있습니다. 특정 세부사항은 OMEGALUX를 참고하세요.

¹ 범용 및 방습 케이스가 있는 히터는 UL에 등록되어 있고 CSA 인증을 받았습니다.
² 방폭 케이스가 있는 히터 CSA NRTL/C 인증을 받았고 유해한 공간에서는 사용할 수 없습니다.
주문 예: TMS-3065/240/3P, 3상 240 Vac 전력으로 작동하는 6 kW 히터.
 TM-6125/240/3P, 3상 240 Vac 전력으로 작동하는 12 kW 히터.

용액에 사용하는 플랜지 액체 가열용 히터



TMI 시리즈

- ✓ 지름 0.475" (1.2 cm)
튼튼한 Incoloy® 보호관
- ✓ 6 - 72 kW
- ✓ 3 - 6" (7.6 - 15.2 cm)
플랜지 크기 구입 가능
- ✓ 약한 부식성 용액이나 심한 경수용
- ✓ 아연 도금강 플랜지

주문하기

kW	Circ.	Dimensions in. (cm) B	Wt. lb (kg)	E-1 범용 케이스		Dim. in (cm) N	E-2 방습/방폭 케이스	
				모델 번호			모델 번호	
3인치 150 Lb. 강철 플랜지, 스테인리스 스틸 소자 3개 — 45 W/in ²								
6	1	18 ¹ / ₁₆ (46)	16 (7)	TMI-3065H/240/*		1 (3)	TMI-3065HE2/240/*	
6	1	18 ¹ / ₁₆ (46)	16 (7)	TMI-3065H/480/*		1 (3)	TMI-3065HE2/480/*	
9	1	25 ³ / ₁₆ (64)	17 (8)	TMI-3095H/240/*		1 (3)	TMI-3095HE2/240/*	
9	1	25 ³ / ₁₆ (64)	17 (8)	TMI-3095H/480/*		1 (3)	TMI-3095HE2/480/*	
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMI-3125H/240		1 ¹ / ₄ (3)	TMI-3125HE2/240	
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMI-3125H/240/3P		1 (3)	TMI-3125HE2/240/3P	
12	1	33 ¹ / ₁₆ (84)	18 (8)	TMI-3125H/480/*		1 (3)	TMI-3125HE2/480/*	
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMI-3155H/240		1 ¹ / ₄ (3)	TMI-3155HE2/240	
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMI-3155H/240/3P		1 (3)	TMI-3155HE2/240/3P	
15	1	40 ⁹ / ₁₆ (103)	20 (9)	TMI-3155H/480/*		1 (3)	TMI-3155HE2/480/*	
15	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMI-3185H/240		1 ¹ / ₄ (3)	TMI-3185HE2/240	
18	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMI-3185H/240/3P		1 (3)	TMI-3185HE2/240/3P	
18	1	48 ¹ / ₁₆ (122)	21 (10)	TMI-3185H/480/*		1 (3)	TMI-3185HE2/480/*	

kW	Circ. & Ph.	Dim. in (cm) B	Wt lb (kg)	General Purpose Encl. ¹		Dim. in (cm) N	E-3 방폭 케이스		Dim. in (cm) N	E-4 방습 케이스	
				Model No.			모델 번호			모델 번호	
5인치 150 Lb. 강철 플랜지, 스테인리스 보호관 소자 6개 ^S — 45 W/in ²											
12	1-3	18 ¹ / ₁₆ (46)	30 (14)	TMI-6125H/**/3P		1 (3)	TMI-6125HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6125HE4/**/3P	
15	1-3	19 ¹ / ₁₆ (50)	31 (14)	TMI-6155H/**/3P		1 (3)	TMI-6155HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6155HE4/**/3P	
18	1-3	25 ³ / ₁₆ (64)	33 (15)	TMI-6185H/**/3P		1 (3)	TMI-6185HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6185HE4/**/3P	
24	2-3	33 ¹ / ₁₆ (84)	37 (17)	TMI-6245H/240/3P		1 (3)	TMI-6245HE3/240/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6245HE4/240/3P	
24	1-3	33 ¹ / ₁₆ (84)	37 (17)	TMI-6245H/480/3P		1 (3)	TMI-6245HE3/480/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6245HE4/480/3P	
30	2-3	40 ⁹ / ₁₆ (103)	40 (18)	TMI-6305H/**/3P		1 (3)	TMI-6305HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6305HE4/**/3P	
40	2-3	52 ¹ / ₁₆ (132)	51 (23)	TMI-6405H/**/3P		1 (3)	TMI-6405HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6405HE4/**/3P	
50	2-3	65 ¹ / ₁₆ (165)	64 (29)	TMI-6505H/**/3P		1 (3)	TMI-6505HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6505HE4/**/3P	
15	2-3	78 ¹ / ₁₆ (198)	77 (35)	TMI-6605H/**/3P		1 (3)	TMI-6605HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-6605HE4/**/3P	
6인치 150 Lb. 강철 플랜지, 구리 보호관 소자 12개 — 45 W/in ²											
36	2-3	25 ¹ / ₈ (64)	67 (30)	TMI-1236H/**/3P		1 (3)	TMI-1236HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-1236HE4/**/3P	
48	2-3	33 (84)	76 (34)	TMI-1248H/**/3P		1 †(3)	TMI-1248HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-1248HE4/**/3P	
60	2-3	40 ¹ / ₂ (103)	84 (38)	TMI-1260H/**/3P		1 †(3)	TMI-1260HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-1260HE4/**/3P	
72	2-3	48 (122)	111 (50)	TMI-1272H/**/3P		1 †(3)	TMI-1272HE3/**/3P		1 ¹ / ₂ (4)	TMI-1272HE4/**/3P	

/* 3상 전력의 경우 모델 번호에 접미사 “/3P”를 추가하세요.
 /** 전압을 240 Vac는 “240”로, 480 V는 “480”로 지정하세요.
 † 48, 60, 72 kW 240 Vac 장비는 크기가 1¹/₄"N입니다.

주의: 플랜지 크기와 kW 정격을 더 크게 구입할 수 있습니다.
 특정 세부사항은 OMEGALUX를 참고하세요.

¹ 범용 및 방습 케이스가 있는 히터는 UL에 등록되어 있고 CSA 인증을 받았습니다.

² 방폭 케이스가 있는 히터 CSA NRTL/C 인증을 받았고 유해한 공간에서는 사용할 수 없습니다.

주문 예: TMI-3065H/240/3P, 3상 240 Vac 전력으로 작동하는 6 kW 히터.
 TMI-6125H/240/3P, 3상 240 Vac 전력으로 작동하는 12 kW 히터.