

# 트랜스듀서 용 DIN 스타일 커넥터

## DIN STYLE CONNECTORS FOR TRANSDUCERS



CX5300, 실물보다 작음

### CX5300 시리즈

CX5300 시리즈 커넥터는 DIN 43650/ ISO 4400 규격에 따라 제작되었습니다. 주로 압력 트랜스듀서 및 솔노이드 밸브에 사용되는 전기 연결의 보호용 전력 케이스로 사용되었습니다.

- ✓ 서비스 제공과 간편한 설치가 필요한 곳에 사용
- ✓ DIN 43650/ISO 4400 규격에 따라 제작
- ✓ 변형방지 글랜드 또는 금속관 피팅 디자인

주문하려면 [kr.omega.com/cx5300](http://kr.omega.com/cx5300)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	사이즈/설명
CX5300	20 mm/3 접점 및 PG9 글랜드의 그라운드 터미널
CX5301	20 mm/3 접점 및 12.7 mm (1/2") 금속관 피팅 그라운드 터미널
CX5302	9 mm/3 접점 및 PG7 글랜드의 그라운드 터미널
CX5303	9 mm/3 접점 및 12.7 mm (1/2") 금속관 피팅 그라운드 터미널 (보이지 않음)

주문 예: CX5300, 3개의 접점과 그라운드 터미널 및 PG9 케이블 글랜드가 있는 20 mm 초소형 DIN 스타일 커넥터.


### 트랜스듀서 커넥터

- ✓ 강력한 구성
- ✓ 105°C (215°F) 정격
- ✓ 무납땜 연결
- ✓ 22-26 AWG 와이어 사이즈
- ✓ 방염 열가소성 케이스
- ✓ 니켈 도금 접점에 도금된 높은 열 전도율



CX136-4 실제 크기

### CX136 시리즈



CX136-4, 커넥터, 실제 크기

CX106-4 접점 핀

주문하려면 [kr.omega.com/cx136](http://kr.omega.com/cx136)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	연결부 개수	호환 센서
CX136-3	5	PX141/142/143
		PX162/163/164
		PX170/PX26
CX136-4	4	PX137
		PX138/139

주문 예: CX136-4, PX26 트랜스듀서용 커넥터

### OEM 형 커넥터

### CX106-4

- ✓ 견고한 Valox® 케이스
- ✓ 125°C (257°F) 등급
- ✓ 납땜/크림프 연결부

- ✓ 16-20 AWG 전선 사이즈
- ✓ 주석 코팅 황동 접점, 높은 전도율
- ✓ 접점 포함



PX106-커넥터, (커넥터만) 실제 크기

주문하려면 [kr.omega.com/cx136](http://kr.omega.com/cx136)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	설명
PX106-CONNECTOR	PX106용 예비용 커넥터 바디 (접점 핀 별도 판매)
CX106-4	PX106-커넥터용 3핀 접점

주문 예: PX106-CONNECTOR, PX106 트랜스듀서용 커넥터 CX106-4, 커넥터 핀, 3개들이