

고해상도 6-디지트 디스플레이 고성능 미터




High Performance Meter WITH High Resolution 6-Digit Display

모두 빨간색 LED 디스플레이 표준이며 녹색으로도 가능합니다.

DP41-S 시리즈



DP41-S, 사진은 실제크기보다 작습니다.



스트레인 게이지, 실물크기

- ✔ 스트레인 게이지 브리지 센서 또는 비울척도 전압 센서와 호환 가능합니다.
- ✔ 13 Hz까지 조정 가능한 필터링
- ✔ 999,999 단위까지 디스플레이
- ✔ NEMA 4 (IP65) 전면 패널
- ✔ 최소, 최대, 테어, 리셋, 홀드 기능 원격 조정 가능
- ✔ 최소/최대 (피크/밸리) 탐지

고성능 DP41-S 스트레인 게이지 인디케이터는 스트레인 게이지 브리지와 비울척도 전압 센서 용의 인풋을 가지고 있습니다. 내장된 여지는 표준 사양입니다. 인풋 범위는 내부 작업으로 선택되며 사용자는 전면 키 패드에서 엔지니어링 단위로 계량을 수행할 수 있습니다. 선택 사항인 RS232 또는 RS485 통신으로 작업자는 원격으로 디스플레이를 프로그램 할 수 있습니다.

컴퓨터 통신용 액세서리

모델 번호	설명
DP40-9SC2	RS232 용 9 핀 연쇄 커넥터
DP40-9SC4	RS485 용 9 핀 연쇄 커넥터
DP40-25SC2	RS232 용 25 핀 연쇄 커넥터
DP40-25SC4	RS485 용 25 핀 연쇄 커넥터

주문 하려면 (모델 번호를 알려주세요)

모델 번호	설명
DP41-S	스트레인 게이지 인디케이터

아날로그 아웃풋/컴퓨터 통신

모델 번호	설명
DP40-A3	아날로그 아웃풋
DP40-S24	분리된 RS232/RS485 통신*

* 통신 옵션은 첨가 숫자 "-S2" 또는 "-S4"를 이용하여 주문하십시오. 선택 된 옵션에 따라 DP40-S24 보드를 출하 시 설정할 것입니다. 전화기 플러그 타입 2 m (6.5') 통신 케이블이 포함되어 있습니다. 컴퓨터 용으로는 해당 페이지의 9 핀과 25 핀 커넥터 옵션을 참고 하십시오.

컨트롤/BCD 아웃풋

모델 번호	설명
DP40-B	아이솔레이 BCD 아웃풋 보드*
DP40-R	듀얼 7 A 기계적 릴레이 *
DP40-R4	듀얼 7 A 및 듀얼 1A 릴레이*

* DP40-B, DP40-R 또는 DP40-R4를 주문하십시오. 각 단위 당 1개의 옵션만이 가능합니다. DC 전력 선택은 DP40-R4 모델에는 제공되지 않습니다.

전력 및 디스플레이 선택

모델 번호	설명
-230	230Vac 전력
-DC	9부터 32Vdc 분리된 전력
-GN	녹색 LED 디스플레이

DP41 미터 용 액세서리

모델 번호	설명
SPC4	NEMA 4 (IP65) 견고한 번쩍임 방지 렌즈, 나사 클램프
SPC18	NEMA 4 (IP65) 번쩍임 방지 렌즈, 스프링 클립
DP41-TBS	경제적 벤치 스탠드

주문 예: 115Vac 전력, RS232 통신 및 아날로그 아웃풋이 있는 하나의 휘트스톤 브리지 인풋 용 DP41-S-S2-A, DP41 단위