


483 mm (19") 패널잭



소형 커넥터가 결합된 3.1 mm (1/8") 두께의 패널

483 mm (19") Panel Jacks Miniature Connectors
With Anodized Panels Rugged 3.1 mm (1/8") Thick Panels

19MJP 시리즈



483 mm (19") 패널잭

열 번호	패널 높이	잭의 최대 수
1	89 mm (3½")	30
2	89 mm (3½")	60
3	133 mm (5¼")	90
4	178 mm (7")	120

스위치 차단기가 있는 483 mm (19") 패널잭

열 번호	패널 높이	스위치 사이즈	잭의 최대 수
1	133 mm (5¼")	76 mm (3")	20
2	133 mm (5¼")	76 mm (3")	40
2	178 mm (7")	127 mm (5")	40
3	178 mm (7")	127 mm (5")	60
4	178 mm (7")	127 mm (5")	80

비고: 스위치를 패널과 함께 주문하면 추가 비용 없이 설치할 수 있습니다.



모델 번호 ANSI 색상 코드	잭의 총 개수	스위치 차단기	계량 차단기
19MJP1-10-(*)	10	-	-
19MJP1-12-(*)	12	-	-
19MJP1-18-(*)	18	-	-
19MJP1-20-(*)	20	-	-
19MJP1-30-(*)	30	-	-
19MJP2-32-(*)	32	-	-
19MJP2-40-(*)	40	-	-
19MJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm (3")	-
19MJP1-20-(*)-OSW	20	76 mm (3")	-
19MJP2-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP3-30-(*)-OSW	30	127 mm (5")	-
19MJP3-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP4-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm (3")	Y
19MJP2-20-(*)-OSW-MTR	20	76 mm (3")	Y
19MJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	127 mm (5")	Y
19MJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	127 mm (5")	Y

스위치 및 계량 차단기가 있는 483 mm (19") 잭 패널

열 번호	패널 높이 (mm/inch)	스위치 사이즈 (mm/inch)	잭의 최대 수
1	133 (5¼")	76 (3")	10
2	133 (5¼")	76 (3")	20
3	178 (7")	127 (5")	30
4	178 (7")	127 (5")	40

비고: 별도 주문이 없을 경우 45 x 92 mm (1½"DIN) 계량 차단기를 제공합니다.

맞춤형 색 코드를 지정한 맞춤형 양극처리 패널에 대해 정보를 원하면 영업부에 상담하세요.

비고: 조립되지 않은 상태로 출하됩니다. 배선을 원하시면(배선 비용추가)

*J, K, T, E, R, S, N, G, C, D 또는 U (써코커플 타입)을 입력하세요. 먼저 덮개는 별매입니다. 조립하지 않은 상태로 출하됩니다.

주문 예: 길이가 483 mm (19")이고 3개의 열로 구성된 K형 소형 패널 잭 커넥터 40개와 오메가 셀렉터 스위치용 차단기가 있는 19MJP3-40-K-OSW