

# OMEGALABEL® 온도 감시 라벨


OMEGALABEL® Temperature Monitors

## 시리즈 21

- 라벨 당 하나의 온도점
- 작은 크기
- 사용이 편리함
- 10개 팩으로 판매 (시트 당 21라벨)

### 빠르고 사용이 편리한 온도 감시 시스템

오메가라벨은 접착식 온도 감시 용도로, 투명한 내열성 커버 아래에 감열성 표지로 구성되어 있습니다. 표지의 원은 카드에 표시한 온도에서 밝은 회색이나 검은색이 됩니다. 색상의 변화는 되돌릴 수 없고, 이 변화를 통해 표면의 온도 이력을 감시할 수 있습니다. 오메가라벨은 떼어내서 점검 보고서에 부착함으로써 영구적인 기록의 역할을 할 수 있습니다.



### 정확도 및 신뢰성 보장

오메가라벨의 정확성은 ±2% 내로 보장됩니다.

시리즈 21 오메가라벨은 시트(시트 당 21라벨)에 편리하게 부착되어 있어, 한번에 하나씩 벗겨내서 즉석에서 빠르게 이용할 수 있습니다. 뒷면이 접착성이라 깨끗하고 건조한 표면에 쉽게 부착됩니다.

### 팩/시트/라벨 수량

팩	시트	라벨
1 Pack	10	210
3 Packs	30	630
5 Packs	50	1050
10 Packs	100	2100
20 Packs	200	4200
30 Packs	300	6300
50 Packs	500	10500

그림은 실제 크기와 비슷합니다.

정확도 측정 기록에서 기인하는 로트 코드

### 주문하러면

모델 번호	범위	모델 번호	범위
21-100	38°C (100°F)	21-220	104°C (220°F)
21-110	43°C (110°F)	21-230	110°C (230°F)
21-120	49°C (120°F)	21-240	116°C (240°F)
21-130	54°C (130°F)	21-250	121°C (250°F)
21-140	60°C (140°F)	21-260	127°C (260°F)
21-150	66°C (150°F)	21-270	132°C (270°F)
21-160	71°C (160°F)	21-280	138°C (280°F)
21-170	77°C (170°F)	21-290	143°C (290°F)
21-180	82°C (180°F)	21-300	149°C (300°F)
21-190	88°C (190°F)	21-400	204°C (400°F)
21-200	93°C (200°F)	21-500	260°C (500°F)
21-210	99°C (210°F)		

주문 예: 21-500, 온도 범위가 260°C (500°F)인 라벨 1팩(10시트, 210라벨)

비고: 모든 모델은 3packs 이상 구입시 할인률이 적용됩니다.

점 크기: 지름 4.8 mm (3/16")

각 라벨: 사각형 12 mm (1/2")

표준 포장: 팩 당 온도 범위 1가지에 10시트.