


레디메이드 절연피복 써모커플 Ω OMEGA™

Ready-Made Insulated Thermocouples
with Stripped Leads

준수 또는 농가-
오류제한(SLE)
및 EN 60584-2:
내성 1등급 준수

길이, 절연 처리,
구성은 주문제작
가능합니다



5TC 시리즈
5/PACK

PFA 재질의 샘플

- 제품을 편리하게 5팩으로 제공
- PFA, Kapton®, 유리 브레이드 절연 처리
- 20, 24, 30, 36, 40 AWG 와이어
- 1, 2 m (40, 80") 길이
- NIST 교정 가능
- OEM 수량 공급가능

지금 이용 가능합니다!
M8/M12
커넥터



40-게이지
PFA 와이어

KAPTON®
절연 처리

“TT” PFA
절연 처리




“GG” 유리
브레이드 절연 처리



TAP 접착 라벨도 이용 가능합니다!

써모커플 접착 라벨은 와이어 프로브를
표면에 고정시킵니다. TAP 접착 라벨은
두께가 0.064mm(0.0022")이고 최대 온도
180°C (356°F)에서 이용할 수 있습니다.
이 제품은 실리콘 감압 접착제가 있는
폴리마이드 필름으로 만들었습니다.



실제크기

모델 TAP, 롤 하나에 접착 라벨 100개가 있습니다.
그림은 실제 크기보다 작습니다.

모델 번호 ANSI 색상 코드	AWG 게이지 규격	지름 mm (인치)	절연 처리
5TC-GG-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	유리 브레이드
5TC-GG-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	유리 브레이드
5TC-GG-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	유리 브레이드
5TC-GG-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	유리 브레이드
5TC-TT-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	PFA
5TC-TT-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	PFA
5TC-TT-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	PFA
5TC-TT-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	PFA
5TC-TT-(*)-40-(**)	40	0.08 (0.003)	PFA
5TC-KK-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	Kapton®
5TC-KK-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	Kapton®
5TC-KK-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	Kapton®

* 써모커플 타입 선택 ** 길이를 지정하고, 길이가 1m이면 “36”을, 2m이면 “72”를 기입하세요.

비고: GG나 TT선의 경우, 300mm(12") 단위로 비용이 추가됩니다.

KK 선의 경우, 300mm(12") 단위로 비용이 추가됩니다.

M8/M12 커넥터가 필요시, 추가 비용으로 주문 가능합니다.

주문 예: 5TC-TT-K-30-36, 5팩, PFA 절연 K Type 써모커플 (CHROMEGLA™-ALOMEGA™), 30 AWG, 길이 1 m (40") 선의 말단은 피복을 벗김.