

# 비가역 OMEGALABEL® 온도 감시 장치

Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Monitors

가격과 세부 사항을  
확인하려면 [kr.omega.com/6m\\_labels](http://kr.omega.com/6m_labels)  
를 방문하세요.

## 버튼 시리즈


각 라벨에 있는 4개의 온도 정격: 온도는 "V"자에서 시작해서 시계 방향으로 읽습니다.

외부 지름: 8 mm (0.3")

표시창: 1.2 mm (0.05")

패키지 30개를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.

주문 예: BUA2-180/82-30, 버튼 시리즈 라벨 82 - 99°C (180 - 210°F), 30개 패키지



모델 번호 (Pkg 10)	온도 정격				
BUA2-120/49	°C	49	54	60	66
	°F	120	130	140	150
BUA2-140/60	°C	60	66	71	77
	°F	140	150	160	170
BUA2-180/82	°C	82	88	93	99
	°F	180	190	220	210
BUA2-175/79	°C	79	93	107	121
	°F	175	200	225	250

## 사양

정확도: 99°C (210°F)까지는 ±2°C (1.8°F)이고, 100°C (212°F)부터 154°C (309°F)까지는 2°C (2.7°F)이며, 160°C (320°F)부터 280°C (536°F)까지는 ±2% 및 ±2°C (1.8°F)입니다.

## 시리즈 6M

각 라벨에 있는

6개의 온도 정격

6MA: 5.6°C (10°F)단위


6MB: 13.9°C (25°F)단위

실제 크기: 32 x 10 mm (1.3 x 0.4")

표시창: 0.4 x 3 mm (0.02 x 0.13")

패키지 30개를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.

주문 예: 6MA-130/54-30, 6개 온도 정격 54 - 82°C (130 - 180°F), 30개 패키지



모델 번호 (Pkg 10)	온도 정격						
6MA-100/38	°C	38	43	49	54	60	66
	°F	100	110	120	130	140	150
6MA-130/54	°C	54	60	66	71	77	82
	°F	130	140	150	160	170	180
6MA-160/71	°C	71	77	82	88	93	99
	°F	160	170	180	190	200	210
6MA-190/88	°C	88	93	99	104	110	116
	°F	190	200	210	220	230	240
6MA-220/104	°C	104	110	116	121	127	132
	°F	220	230	240	250	260	270
6MA-250/21	°C	121	127	132	138	143	149
	°F	250	260	270	280	290	300
6MB-100/38	°C	38	52	66	79	93	107
	°F	100	125	150	175	200	225
6MB-175/79	°C	79	93	107	121	135	149
	°F	175	200	225	250	275	300

## 시리즈 8M

각 라벨에 있는

8개의 온도 정격

8MA: 5.6°C (10°F)단위


8MB: 13.9°C (25°F)단위

실제 크기: 42 x 10 mm (1.6 x 0.4")

표시창: 0.4 x 3 mm (0.02 x 0.13")

패키지 30개를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.

주문 예: 8MA-180/82-30, 8개 온도 정격 82 - 121°C (180 - 250°F), 30개 패키지



모델 번호 (Pkg 10)	온도 정격								
8MA-100/38	°C	38	43	49	54	60	66	71	77
	°F	100	110	120	130	140	150	160	170
8MA-140/60	°C	60	66	71	77	82	88	93	99
	°F	140	150	160	170	180	190	200	210
8MA-180/82	°C	82	88	93	99	104	110	116	121
	°F	180	190	200	210	220	230	240	250
8MA-230/110	°C	110	116	121	127	132	138	143	149
	°F	230	240	250	260	270	280	290	300
8MB-100/38	°C	38	52	66	79	93	107	121	135
	°F	100	125	150	175	200	225	250	275

## ML4C 시리즈, 소형 라벨

라벨 당 4개의 온도 정격:

실제 크기: 12 x 5 mm (0.5 x 0.2")

표시원: 1.5 mm (0.06")

패키지 30개를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.

주문 예: ML4C-40-30, 소형 라벨, 4개의 온도 정격 (40 - 49°C), 30개 패키지



모델 번호 (Pkg 10)	온도 정격				
ML4C-40	°C	40	43	46	49
ML4C-54	°C	54	60	66	71
ML4C-77	°C	77	82	88	93
ML4C-99	°C	99	104	110	116
ML4C-121	°C	121	127	132	138
ML4C-143	°C	143	149	154	160
ML4C-166	°C	166	171	177	182
ML4C-188	°C	188	193	199	204
ML4C-210	°C	210	216	224	232
ML4C-241	°C	241	249	254	260