



# 스테인리스 스틸 덮개 케이블이 있는 저가형 베이어넷 타입입

Low-Cost Bayonet Style  
With Stainless Steel Armor Cable

- ✔ 온도 정격 480°C (900°F), [ T 타입 제외]
- ✔ 다양한 잠입 길이, 방식, 설치 형태
- ✔ 표준형으로 빠른 납기
- ✔ 304 스테인리스 스틸 구조
- ✔ 유연한 7mm (0.275") 스테인리스 스틸 케이블 [1.5 m (60") 표준] 중공관 디자인
- ✔ 유리 편조 절연 처리한 20 게이지 고품 써머커플 와이어
- ✔ 옵션으로 표준 도선을 이용할 수 있습니다.
- ✔ 접지형 접점



베이어넷 타입 써모커플용  
파이프 클램프 어댑터†



† 비교: 파이프 클램프 어댑터와 함께 이용할 경우, 베이어넷 써모커플 크기가 57mm (2.25") 인 "A"를 선택하세요.

구멍을 뚫지 않고 파이프의 온도를 측정  
쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다.

모델 번호 ANSI 색 코드	파이프 크기 (인치)	스테인리스 스틸 재질
BTC-1	1/2 ~ 7/8	
BTC-2	7/8 ~ 1 1/2	
BTC-3	1 5/16 ~ 2 1/4	
BTC-4	2 1/4 ~ 3 5/16	
BTC-5	3 5/16 ~ 4 1/4	
BTC-6	4 5/16 ~ 5 1/4	


표준 압출기 프로브(베이어넷 타입)

크기*	종류	연결방식 종단	모델 번호 ANSI 색 코드
<b>Straight</b> 	J	1	BT-000-J-□-60-1
	J	2	BT-000-J-□-60-2
	K	1	BT-000-K-□-60-1
	K	2	BT-000-K-□-60-2
	T	1	BT-000-T-□-60-1
	T	2	BT-000-T-□-60-2
<b>90° Bend</b> 	J	1	BT-090-J-□-60-1
	J	2	BT-090-J-□-60-2
	K	1	BT-090-K-□-60-1
	K	2	BT-090-K-□-60-2
	T	1	BT-090-T-□-60-1
	T	2	BT-090-T-□-60-2
<b>E</b>	1	BT-000-E-□-60-1	
	2	BT-000-E-□-60-2	

\* 비교: (□) 공간에 표준 "A" 크기인 2 1/4나 3 1/2를 삽입하세요. 인치 당 비용으로 길이를 늘릴 수 있습니다. "B" 표준 크기는 60"입니다. 길이를 늘리려면 "60"을 원하는 길이(인치 단위)로 바꾸고, 가격에 피트 당 비용을 추가하세요. 접지형 접점 방식 베이어넷 프로브 경우, 모델 번호에 접미사 "-unGROUNDED"를 추가하세요.

주 문 예: BT-090-K-2 1/4-60-2 90° 구부러진 베이어넷 프로브, K형, 2 1/4 A 크기, "60"의 덮개가 있는 케이블, OSTW 써모커플 커넥터.


베이어넷 타입 써모커플용 어댑터



압축 피팅 처럼,  
밀봉하지 않습니다.

모델 번호 ANSI 색 코드	길이 (in)	나사 Size
BTA-1	7/8	7/8-27 NPT
BTA-2	7/8	7/8-24
BTA-3	1 3/8	7/8-27 NPT
BTA-4	1 3/8	7/8-24
BTA-5	2 1/2	7/8-27 NPT
BTA-6	2 1/2	7/8-24

스프링 장착 베이어넷  
타입 써모커플용 천공  
선택 표



구멍 깊이 "C" mm(인치)**	프로브 길이 "A" (인치)		
	7/8" 길이의 어댑터	1 3/8" 길이의 어댑터	2 1/2" 길이의 어댑터
6 ~ 13 (1/4 ~ 1/2)	1 3/8	2	3 1/8
13 ~ 25 (1/2 ~ 1)	2	2 1/2	3 3/8
25 ~ 38 (1 ~ 1 1/2)	2 1/2	3	4 1/8
38 ~ 50 (1 1/2 ~ 2)	3	3 3/8	4 3/8
50 ~ 64 (2 ~ 2 1/2)	3 1/2	4	5 1/8
64 ~ 76 (2 1/2 ~ 3)	4	4 1/2	5 3/8
76 ~ 89 (3 ~ 3 1/2)	4 1/2	5	6 1/8
89 ~ 102 (3 1/2 ~ 4)	5	5 1/2	6 3/8
102 ~ 114 (4 ~ 4 1/2)	5 1/2	6	7 1/8
114 ~ 127 (4 1/2 ~ 5)	6	6 1/2	7 3/8

\*\* 목록보다 구멍이 깊으면, 각 1/2"의 구멍 깊이 "C" 마다 프로브 길이 "A"에 1/2"를 더하세요.

비고: 써모커플 프로브는 BTA 어댑터 없이 공급됩니다.