

# 4-핀 이중 회로 표준 커넥터 -정격 -29 - 180°C (-20 - 356°C)의 유리충전 나일론

## 4-Prong Dual Circuit Standard Connectors Glass-Filled Nylon Rated From -29 to 180°C (-20 to 356°F)

- 독립적 챔버 설계로 회로 간 전기의 분리를 보장
- 내구력을 더하기 위한 연결 부품
- 단일 스크류 캡
- 프로브 클램프가 필요치 않음
- 칼라 코드

크림프 방식의 부상을 이용할 수 있습니다. [kr.omega.com](http://kr.omega.com) 에 방문하세요.

유리 충전 나일론!

OMEGA® DTC는 커넥터 하나로 2가지 기능을 합니다. DTC는 2쌍의 열전대 도선이나 이중 열전대 1개와 연장 도선 2개를 연결합니다.



케이블 클램프 PCLM-DTC

DTC-K-F 암형 커넥터



DTC-K-M 수형 커넥터



두 그림은 실제 크기와 비슷합니다.

DTC 커넥터 핀 간격은 표준 크기의 잭 패널이나 2개의 표준 (OST) 크기 커넥터와 맞습니다.

주의: 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 칼라의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.



| 할인표            |     |
|----------------|-----|
| 1-10           | Net |
| 11-49          | 5%  |
| 50-99          | 10% |
| 100-999        | 15% |
| 1000-4999      | 20% |
| 5000 and over. | 25% |

본사는 기술적인 발전에 따라 제품을 변화시키고 있습니다. 주문할 때 기능이 추가되었는지 확인하세요.

### 주문하려면 [kr.omega.com/dtc](http://kr.omega.com/dtc)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

| 합금 코드 <sup>†</sup> | 커넥터에 사용하는 열전대 유형     | 커넥터에 사용하는 보상 합금 |            | 칼라 코드 | 모델 번호        |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|--------------|
|                    |                      | +               | -          |       |              |
| <b>K</b>           | CHROMEQA®-ALOMEGA®   | CHROMEQA®       | ALOMEGA®   | 노란색   | DTC-K-(* )   |
| <b>T</b>           | Copper-Constantan    | Copper          | Constantan | 파란색   | DTC-T-(* )   |
| <b>J</b>           | Iron-Constantan      | Iron            | Constantan | 검은색   | DTC-J-(* )   |
| <b>E</b>           | CHROMEQA®-Constantan | CHROMEQA®       | Constantan | 자주색   | DTC-E-(* )   |
| <b>R/S</b>         | Pt/13%Rh-Pt          | Copper          | RNX/SNX    | 녹색    | DTC-R/S-(* ) |
| <b>U</b>           | Uncompensated        | Copper          | Copper     | 흰색    | DTC-U-(* )   |
| <b>N</b>           | OMEGALLOY®           | OMEGA-P®        | OMEGA-N®   | 오렌지색  | DTC-N-(* )   |

\* 주문할 때 수형 커넥터의 경우 "M"을, 암형 커넥터의 경우 "F"를 지정하세요.  
<sup>†</sup>K, T, J, E, R, S는 ANSI 명칭입니다. OMEGALLOY®, N형은 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.  
 주문 예: DTC-K-M, CHROMEQA®-ALOMEGA®, 4핀, 이중 수형 커넥터