


저노이즈 표준 크기 와이어써모커플 프로브 - 표준 및 미터 규격


Low Noise Standard Size Thermocouple Probes Standard and Metric Dimensions



304 SS 및 인코넬 보호관이 있는 프로브는 빠른 배송이 가능합니다!

추가 대체 기입란 원도우

모델 번호	설명
WCP-L	GST 커넥터 앞면
WCP-GST	커넥터/프로브 측면



그림의 프로브는 실제 크기보다 작습니다.

각 프로브에는 보호 접지 스트랩, 잠금 클립, 암형 커넥터가 포함됩니다. 추가 스트랩, GS-GST-10

표준 규격 - 표준 크기 커넥터가 있는 빠른 연결 차단 프로브

합금/ANSI 색 코드	보호관 지름	모델 번호 길이 12"	모델 번호 길이 18"	모델 번호 길이 24"
IRON-CONSTANTAN 304 SS 보호관 J	1/16	GJQSS-116(*)-12	GJQSS-116(*)-18	GJQSS-116(*)-24
	1/8	GJQSS-18(*)-12	GJQSS-18(*)-18	GJQSS-18(*)-24
	3/16	GJQSS-316(*)-12	GJQSS-316(*)-18	GJQSS-316(*)-24
	1/4	GJQSS-14(*)-12	GJQSS-14(*)-18	GJQSS-14(*)-24
CHROMEGATM-ALOMEGATM 304 SS 보호관 K	1/16	GKQSS-116(*)-12	GKQSS-116(*)-18	GKQSS-116(*)-24
	1/8	GKQSS-18(*)-12	GKQSS-18(*)-18	GKQSS-18(*)-24
	3/16	GKQSS-316(*)-12	GKQSS-316(*)-18	GKQSS-316(*)-24
	1/4	GKQSS-14(*)-12	GKQSS-14(*)-18	GKQSS-14(*)-24
CHROMEGATM-CONSTANTAN 304 SS 보호관 E	1/16	GEQSS-116(*)-12	GEQSS-116(*)-18	GEQSS-116(*)-24
	1/8	GEQSS-18(*)-12	GEQSS-18(*)-18	GEQSS-18(*)-24
	3/16	GEQSS-316(*)-12	GEQSS-316(*)-18	GEQSS-316(*)-24
	1/4	GEQSS-14(*)-12	GEQSS-14(*)-18	GEQSS-14(*)-24
COPPER-CONSTANTAN 304 SS 보호관 T	1/16	GTQSS-116(*)-12	GTQSS-116(*)-18	GTQSS-116(*)-24
	1/8	GTQSS-18(*)-12	GTQSS-18(*)-18	GTQSS-18(*)-24
	3/16	GTQSS-316(*)-12	GTQSS-316(*)-18	GTQSS-316(*)-24
	1/4	GTQSS-14(*)-12	GTQSS-14(*)-18	GTQSS-14(*)-24

미터 규격 - 표준 크기 커넥터가 있는 빠른 연결 차단 프로브

합금/ANSI 색 코드	보호관 지름	모델 번호 길이 300 mm	모델 번호 길이 450 mm	모델 번호 길이 600 mm
IRON-CONSTANTAN 304 SS 보호관 J	1.5	GJQSS-M15(*)-300	GJQSS-M15(*)-450	GJQSS-M15(*)-600
	3.0	GJQSS-M30(*)-300	GJQSS-M30(*)-450	GJQSS-M30(*)-600
	4.5	GJQSS-M45(*)-300	GJQSS-M45(*)-450	GJQSS-M45(*)-600
	6.0	GJQSS-M60(*)-300	GJQSS-M60(*)-450	GJQSS-M60(*)-600
CHROMEGATM-ALOMEGATM 304 SS 보호관 K	1.5	GKQSS-M15(*)-300	GKQSS-M15(*)-450	GKQSS-M15(*)-600
	3.0	GKQSS-M30(*)-300	GKQSS-M30(*)-450	GKQSS-M30(*)-600
	4.5	GKQSS-M45(*)-300	GKQSS-M45(*)-450	GKQSS-M45(*)-600
	6.0	GKQSS-M60(*)-300	GKQSS-M60(*)-450	GKQSS-M60(*)-600
CHROMEGATM-CONSTANTAN 304 SS 보호관 E	1.5	GEQSS-M15(*)-300	GEQSS-M15(*)-450	GEQSS-M15(*)-600
	3.0	GEQSS-M30(*)-300	GEQSS-M30(*)-450	GEQSS-M30(*)-600
	4.5	GEQSS-M45(*)-300	GEQSS-M45(*)-450	GEQSS-M45(*)-600
	6.0	GEQSS-M60(*)-300	GEQSS-M60(*)-450	GEQSS-M60(*)-600
COPPER-CONSTANTAN 304 SS 보호관 T	1.5	GTQSS-M15(*)-300	GTQSS-M15(*)-450	GTQSS-M15(*)-600
	3.0	GTQSS-M30(*)-300	GTQSS-M30(*)-450	GTQSS-M30(*)-600
	4.5	GTQSS-M45(*)-300	GTQSS-M45(*)-450	GTQSS-M45(*)-600
	6.0	GTQSS-M60(*)-300	GTQSS-M60(*)-450	GTQSS-M60(*)-600

대용 커넥터, 케이블 클램프, 접지 스트랩, 잠금 클립이 함께 제공됩니다. 추가 접지 스트랩, GS-GST-10, 비용이 추가됩니다.

* 접점 유형을 지정하세요: "G" (접지), "E" (노출), "U" (비접지).

† 다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요. 다른 보호관을 주문하려면, 인코넬의 경우 부품 번호에서 "SS"를 "IN"으로 변경하세요. 추가 비용은 없습니다. 고온 LCP (액정 고분자) 커넥터 몸체 (최대 260°C)의 경우, "H"를 모델 번호의 시작 부분에 추가하세요. 이때 비용이 추가됩니다.

주문 예: GKQSS-M15U-300, 빠른 연결 차단 프로브, K형, 304SS 보호관, 1.5 mm OD, 비접지 접점, 길이 300 mm.