



소형 커넥터, 그림은 실제 크기와 같습니다.



할인표	
1-10.....	Net
11-49.....	5%
50-99.....	10%
100-999.....	15%
1000-4999.....	20%
5000 and over.....	25%

**구입할 수 있습니다!**

트랜스미터 및 EMI 보호용 페라이트 코어.

STCTX 내장 4 - 20mA 트랜스미터.  
kr.omega.com/sprtx-stctx에 방문하세요.

**PATENTED**

EMI 보호용 페라이트 코어가 있는 PCLM-SMP-FT 케이블 클램프, 커넥터는 별도로 판매합니다.

오메가의 완벽한 선택, 커넥터  
부속품을 보려면 kr.omega.com  
을 방문하세요.

최대 크기 20 AWG의 연선이나 단선을 허용합니다.

커넥터 디자인은 OMEGA 엔지니어링의 등록 상표입니다.

누구나 사용 가능한 커넥터! 내부 및 측면 나사에는 결합 헤드가 있어, 여러분은 일자 드라이버나 필립스 드라이버를 이용할 수 있습니다. 그리고 커넥터가 고정되어 헐거워지지 않습니다.

**주문하려면 kr.omega.com/gmp에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.**

합금 코드 <sup>†</sup>	커넥터에 이용하는 써모커플 유형	커넥터에 이용하는 보상 합금		보호관 색	모델 번호
		+	-		
<b>K</b>	CHROMEQA®-ALOMEGA®	CHROMEQA®	ALOMEGA®	노란색	<b>GMP-K-(*)</b>
<b>T</b>	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	<b>GMP-T-(*)</b>
<b>J</b>	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	<b>GMP-J-(*)</b>
<b>E</b>	CHROMEQA®-콘스탄탄	CHROMEQA®	콘스탄탄	자주색	<b>GMP-E-(*)</b>
<b>R/S</b>	Pt/13%Rh-Pt	구리	Alloy #11	녹색	<b>GMP-R/S-(*)</b>
<b>C</b>	W/5% Re-W/26%Re	CPX	CNX	빨간색	<b>GMP-C-(*)</b>
<b>U</b>	미보상	구리	구리	흰색	<b>GMP-U-(*)</b>
<b>N</b>	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	주황색	<b>GMP-N-(*)</b>
<b>K</b>	CHROMEQA®-ALOMEGA®	CHROMEQA®	ALOMEGA®	노란색	<b>HGMP-K-(*)</b>
<b>T</b>	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	<b>HGMP-T-(*)</b>
<b>J</b>	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	<b>HGMP-J-(*)</b>
<b>E</b>	CHROMEQA®-콘스탄탄	CHROMEQA®	콘스탄탄	자주색	<b>HGMP-E-(*)</b>
<b>R/S</b>	Pt/13%Rh-Pt	구리	RNX/SNX	녹색	<b>HGMP-R/S-(*)</b>
<b>C</b>	W/5% Re-W/26%Re	CPX	CNX	빨간색	<b>HGMP-C-(*)</b>
<b>U</b>	미보상	구리	구리	흰색	<b>HGMP-U-(*)</b>
<b>N</b>	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	주황색	<b>HGMP-N-(*)</b>

**부속품**

모델 번호	설명
<b>HCP-S</b>	HGMP 커넥터 앞면용 기입란
<b>WCP-S</b>	HGMP 커넥터 앞면용 대체 기입란
<b>HCP-HGMP</b>	HGMP 커넥터 측면용 기입란
<b>WCP-GMP</b>	HGMP 커넥터 측면용 대체 기입란
<b>GS-GMP-10</b>	접지 스트랩

비고: 각 커넥터는 앞면과 측면용 기입란이 함께 제공됩니다. 접지 스트랩은 측면 기입란을 대체하고 커넥터를 통한 전기 연결을 유지합니다.

\*주문할 때, 커넥터 쌍의 경우 "-MF"를, 수형 커넥터의 경우 "-M"을, 암형 커넥터의 경우 "-F"를 지정하세요.  
<sup>†</sup>J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 지정 형식입니다. OMEGALLOY® 는 보통 마이크로실-니실 ANSI 색 모델로 알려져 있습니다.

비고: U형 (미보상) 커넥터 몸체는 B형 써모커플(Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)와 함께 사용됩니다.  
 주문 예: GMP-K-MF, 유리 충전 니일론, K형 캘리브레이션, 커넥터 쌍. HGMP-J-M, 고온용, 저노이즈, J형 캘리브레이션, 수형 커넥터. HGMP-K-F, 고온용, 저노이즈, K형 캘리브레이션, 암형 커넥터.