

위생용 온도 센서


유연한 싨 처리 PFA RTD 센서
습윤 부식된 환경에서 사용가능

HSRTD 시리즈



맞춤형 길이로
구입할 수 있음

- ✓ 100 Ω, “A” 또는 “B” 클래스 백금 소자 표준, 다른 저항 및 클래스 구입 가능
- ✓ 습기와 부식을 막도록 싨 처리
- ✓ PFA 절연 케이블
- ✓ 온도 범위: -60 ~ 260°C
- ✓ 표준 4선 설정
- ✓ 쉽게 세척 및 살균



주문하려면

모델 번호	저항	와이어 수	와이어 길이
HSRTD-3-100-A-40-E	100 Ω, Class "A"	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-A-80-E	100 Ω, Class "A"	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-A-120-E	100 Ω, Class "A"	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-A-180-E	100 Ω, Class "A"	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-A-240-E	100 Ω, Class "A"	4	6 m (240")
HSRTD-3-100-B-40-E	100 Ω, Class "B"	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-B-80-E	100 Ω, Class "B"	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-B-120-E	100 Ω, Class "B"	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-B-180-E	100 Ω, Class "B"	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-B-240-E	100 Ω, Class "B"	4	6 m (240")

옵션: 센서는 보통 피복 없는 와이어와 함께 제공됩니다. 맞춤 케이블 길이가 6m (240") 이상일 경우, 모델 번호의 끝에 있는 변수 "-240"을 인치 단위의 원하는 길이로 변경하세요. 이때 비용이 추가됩니다. 소형 커넥터의 경우, 모델 번호의 끝에 "-MTP"를 추가하세요. 비용도 추가됩니다. 4선 오디오 커넥터의 경우, 모델 번호에 "-TA4F"를 추가하세요. 이때 비용이 추가됩니다.

주문 예: HSRTD-3-100-B-40-TA4F, 1 m (40") 케이블과 TA4F 커넥터가 있는 100 Ω "B" 클래스 센서
HSRTD-3-100-A-120-E, 3 m (120")의 100 Ω, 클래스 A 센서 탑재 케이블

