

기성품 절연 써모커플 - 도선 피복을 벗긴 밀봉형 센서 팁 디자인



Ready-Made PFA Insulated Thermocouples
Hermetically Sealed Tip Design with Stripped Leads

HSTC 시리즈



- ✓ 봉합 용접한 와이어 팁
- ✓ 화학 물질과 오일에 대해 회복력이 높음
- ✓ 전기적으로 절연 처리한 접점
- ✓ 청소와 살균이 용이
- ✓ 크기가 작아 반응이 빠름
- ✓ 정격 250°C (482°F)
- ✓ 기본 24 AWG 써모커플 연선, 길이가 더 길면 20 AWG 연선 구입 가능

이 PFA 절연 써모커플 와이어 센서는 측정 접점의 PFA를 지속적으로 보호하기 위해 센서 팁을 밀봉처리 했습니다. 이 독특한 디자인은 써모커플을 다양한 용도에 알맞게 작고 유연하게 만들고 전기적으로 격리시킵니다.



모델 번호	설명
HSTC-TT-(*)-24S-36	밀봉한 센서 팁 써모커플, 1 m (40"), 끝부분 피복을 벗김
HSTC-TT-(*)-24S-72	밀봉한 센서 팁 써모커플, 2 m (80"), 끝부분 피복을 벗김
HSTC-TT-(*)-24S-120	밀봉한 센서 팁 써모커플, 3 m (120"), 끝부분 피복을 벗김
HSTC-TT-(*)-24S-36-SMPW-CC	밀봉한 써모커플, 1 m (40"), 최종 SMPW 수 커넥터, 케이블 클램프 있음
HSTC-TT-(*)-24S-72-SMPW-CC	밀봉한 써모커플, 2 m (80"), 최종 SMPW 수 커넥터, 케이블 클램프 있음
HSTC-TT-(*)-24S-120-SMPW-CC	밀봉한 써모커플, 3 m (120"), 최종 SMPW 수 커넥터, 케이블 클램프 있음

* 캘리브레이션 K, T, E를 입력하세요.

TT도선 300 m (12")의 경우 비용이 추가됩니다. 일반 치수의 커넥터가 있는 써모커플을 주문하려면, 모델 번호에 있는 "SMPW"를 "OSTW"로 변경하세요. 이때 비용은 추가되지 않습니다.

20 AWG의 써모커플 연선을 더 길게 주문하려면 모델 번호에 있는 "24S"를 "20S"로 변경하세요. 이때 비용이 추가됩니다.

주문 예: HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC, 각각 1개, PFA 절연 써모커플, K형 캘리브레이션 (CHROMEGLA™-ALOMEGA™), 24 AWG 연선, 길이 1 m (40"), 변형 방지가 된 최종 소형 수형 커넥터.