

표준 패널 잭 - 정격 180°C (356°F)의 색 코딩 유리 충전

Standard Panel Jacks Color-Coded; Glass-Filled Nylon
Rated to 180°C (356°F)

각 잭마다 무료 ID 번호 표지와 먼지 덮개가 제공됩니다.


고강도!

JP 시리즈

- 설치가 용이
- 유연성
- 식별을 위해 ID 표지가 포함
- 장식 - 장비 개선
- 십자/일자 나사 조함
- 삽입 합금이 ANSI 써모커플 등급 캘리브레이션과 조화

주의: 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 길리의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.

OMEGA 패널 잭에는 용수철이 든 콜릿형 암형 커넥터가 2개 있고, 이 커넥터는 표준 수형 써모커플 커넥터와 맞습니다. 패널 잭은 내충격성 유리 충전 니일론으로 주조했고, 색 코딩뿐 아니라 번호와 표지를 붙였습니다.



본사의 특허 받은 디자인 먼지 덮개인 SPJ-CAP을 추가로 제공합니다.

본사는 기술 진보에 따라 제품에 변화를 줍니다. 주문할 때 추가된 기능이 있는지 확인하세요.

할인표	
1-10	Net
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000 이상	25%

추가 설치 클립을 구입할 수 있습니다.
 Model MH-JP-1
 Model MH-JP-5
 추가 ID 번호 표지:
 Model 1-6L, 1 thru 6
 Model 1-12L, 1 thru 12
 Model 1-18L, 1 thru 18
 Model 1-24L, 1 thru 24
 Model 1-50L, 1 thru 50
 Model 1-100L, 1 thru 100



패널 설치 어댑터 판

단일 패널 잭을 원형 녹아웃 홀에 설치하는 용도

Model No. RJACL

OMEGA® JP형 데코레이터 방식의 색 코딩한 패널 잭과 함께 이용하는 설치 판은 제어판이나 장비 케이스에 단일 회로 잭으로 설치하기 위해 조정할 수 있습니다. 설치를 간소화하고 커넥터를 자리에 단단히 고정시킵니다. 지름 33.3 mm (1.31") 녹아웃 홀을 덮으세요. 모든 어댑터 판은 0.76 mm (0.030") 니켈 도금한 철로 만듭니다. 가격에는 모든 나사와 설치 하드웨어가 포함됩니다.

주문하려면 kr.omega.com/jp에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

합금 코드†	커넥터와 함께 이용하는 써모커플 유형	커넥터에 이용하는 보상 합금		덮개 색상	모델 번호 (암형)
		+	-		
K	CHROMEGA®-ALOMEGA®	CHROMEGA®	ALOMEGA®	노란색	JP-K-F
T	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	JP-T-F
J	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	JP-J-F
E	CHROMEGA®-콘스탄탄	CHROMEGA®	콘스탄탄	자주색	JP-E-F
R/S	Pt-Pt/13%Rh	구리	Alloy #11	녹색	JP-R/S-F
G	W-W/26%Re	200	226	붉은색	JP-G-F
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	붉은색	JP-C-F
D	W/3%Re-W/25%Re	203	225	붉은색	JP-D-F
U	Uncompensated	구리	구리	흰색	JP-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	Orange	JP-N-F

고강도 잠금 클립, 금속 설치 하드웨어, ID 표지, 먼지 덮개가 함께 제공됩니다.
 † K, T, J, E, R, S, N는 ANSI 명칭입니다.
 비고: U형 (보 보상) 커넥터는 B형 써모커플 (백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)와 함께 이용합니다.
 주문 예: JP-K-F, K형 암형 커넥터와 함께 이용하는 패널 잭