


소형 커넥터가 있는

General Purpose Miniature Probes With Miniature Connector



소형 커넥터 표준

준수 또는 평가-
오류제한(SLE)
및 EN 60584-2:
내성 1등급 준수

그림은 실제 크기보다 작습니다.



- ✔ 휴대용 장비와 함께 작업하기에 좋음
- ✔ 길이 150 mm (6")†
- ✔ 3.2 mm (1/8") OD 304 스테인리스 스틸 보호관
- ✔ 정격 220°C (425°F)의 성형 접점
- ✔ 색 코딩 캘리브레이션
- ✔ 1.2 m (48")까지 확장되는 300 mm (12") 신축성 케이블
- ✔ 종단에 SMPW 수형 커넥터가 있음
- ✔ 접지 접점

소형 성형 프로브는 휴대용 써모커플 계측기에 직접 플러그를 연결합니다. 색 코딩한 신축 케이블은 300 mm (12")에서 1.2 m (48")까지 늘어납니다. 휴대용 계측기와 함께 사용하기 알맞은 이 접지 접점 프로브는 벤치탑 계측기나 진동기와 함께 이용하기에도 적합합니다. 캘리브레이션 코드 J, K, T, E를 이용할 수 있습니다.

써모커플 합금		모델 번호 ANSI 색 코드
철-콘스탄탄	J	JTSS-HH
CHROMEGA™-ALOMEGA™	K	KTSS-HH
CHROMEGA™-콘스탄탄	E	ETSS-HH
구리-콘스탄탄	T	TTSS-HH

비고: 고온 중단 접점을 접지합니다.

† 다른 길이로 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.

주문 예: KTSS-HH K형 써모커플 프로브, 길이 150 mm (6"), 지름 3.2 mm (1/8"), 1' RSC 케이블(5'까지 늘어남), 소형 성형 수형 써모커플 커넥터가 있음.