


써머커플 프로브와 설치 나사산 및 M12 커넥터

표준 크기

M12 시리즈



- ✓ J 유형 및 K 유형 써머커플 교정
- ✓ 단일 및 듀얼 엘리먼트 구성
- ✓ 비접지형 접점
- ✓ 커넥터 온도 범위
-50 ~ 85°C (-58 ~ 185°F)
- ✓ 304 스테인레스 스틸 프로브
(J 유형) 및 인코넬 600
프로브 (K 유형)
- ✓ 직경 1/8 또는 1/4인치
이용 가능
- ✓ 다수의 표준 길이
이용 가능
- ✓ 스테인레스 스틸 변환점과
M12 커넥터
- ✓ 가로축 및 세로축
(6인치 길이 또는 조금 짧은)
에서 3시간 동안 5 ~ 500
Hz 사이의 3g
진동테스트 진행



표준

주문 하시려면

모델 번호	프로브 길이	써머커플 교정	보호관 재질	설치 나사산
M12JSS-(*)-U-6-A	6"	J	304 SST	없음
M12JSS-(*)-U-6-B	6"	J	304 SST	1/2 NPT
M12JSS-(*)-U-6-C	6"	J	304 SST	3/8 NPT
M12JSS-(*)-U-6-D	6"	J	304 SST	1/4 NPT
M12KIN-(*)-U-6-A	6"	K	인코넬 600	없음
M12KIN-(*)-U-6-B	6"	K	인코넬 600	1/2 NPT
M12KIN-(*)-U-6-C	6"	K	인코넬 600	3/8 NPT
M12KIN-(*)-U-6-D	6"	K	인코넬 600	1/4 NPT

(*) 1/8" 프로브 직경을 원하시면 "1/8" 또는 1/4" 프로브 직경을 원하시면 "1/4"를 삽입하세요

듀얼 엘리먼트를 원하시면, 모델 번호에 "-DUAL"을 추가하세요. 가격 곱하기.

더 긴 프로브 길이를 원하시면 모델 번호에 인치 단위로 요청하는 길이를 추가하세요. J 유형 304 SST 가격에 인치당 비용이 추가됩니다.

또는 K 유형 인코넬 600 보호관에 인치당 추가 비용이 있습니다.

주문 예: M12JSS-18-U-6-B, J 유형 써머커플, 1/8" 직경 및 6" 길이와 304 스테인레스 스틸 보호관, 스테인레스 스틸 변환점과 및 1/2 NPT 피팅과 M12 커넥터. M12KIN-14-U-6-C-DUAL, K 유형 비접지형 듀얼 엘리먼트 써머커플, 1/4" 직경 및 6" 길이와 인코넬 600 보호관, 스테인레스 스틸 변환점과 3/8 NPT 피팅 및 M12 커넥터.


써머커플 프로브와 M12 몰드형 커넥터 미터 규격 크기

M12 시리즈



- J 및 K 유형
써머커플 교정
- 단일 및 듀얼 엘리먼트
구성
- 비접지형 접점
- 커넥터 온도 범위
-50 ~ 85°C (-58 ~ 185°F)
- 304 스테인레스 스틸 프로브
(J 유형) 및 인코넬 600
프로브 (K 유형)
- 직경 6 mm 또는
3 mm 이용 가능
- 다수의 표준 길이
이용 가능
- 스테인리스 스틸 변환점과
M12 커넥터
- 가로축 및 세로축 (150mm
길이 또는 조금 짧은)에서
3시간 동안 5 ~ 500 Hz
사이의 3g 진동테스트 진행

그림의 2개 모델 모두
실제 크기보다 작음.



미터 규격

주문 하시려면

모델 번호	프로브 길이	써머커플 교정	보호관 재질	설치 나사산
M12JSS-(*)-U-200-A	200 mm	J	304 SST	없음
M12JSS-(*)-U-200-E	200 mm	J	304 SST	M8x1
M12JSS-(*)-U-200-F	200 mm	J	304 SST	M10x1
M12KIN-(*)-U-200-A	200 mm	K	인코넬 600	없음
M12KIN-(*)-U-200-E	200 mm	K	인코넬 600	M8x1
M12KIN-(*)-U-200-F	200 mm	K	인코넬 600	M10x1

(*) 3 mm 프로브 직경을 원하시면 "M3" 또는 6 mm 프로브 직경을 원하시면 "M6"을 삽입하세요.

듀얼 엘리먼트를 원하시면, 모델 번호에 "-DUAL" 을 추가하세요. 추가 비용이 있습니다.

더 긴 길이를 원하시면 모델 번호에 밀리미터 단위로 요청하는 길이를 입력하세요. 304 SST 보호관 J 유형 가격에 25 mm 당 비용이 추가됩니다.

또는 인코넬 600 보호관 K 유형 써머커플 가격에 25 mm 당 추가 비용이 있습니다.

주문 예: M12JSS-M3-U-200-E, J 유형 써머커플과 3 mm 직경, 200 mm 길이 304 스테인레스 스틸 보호관, 스테인레스 스틸 변환점 및 M12 커넥터.

M12KIN-M3-U-200-A-DUAL, 듀얼 엘리먼트 K 유형 써머커플과 3 mm 직경, 200 mm 길이 인코넬 600 보호관, 스테인레스 스틸 변환점 및 M12 커넥터.