

# 소형 패널 잭



정격  $-29 \sim 180^{\circ}\text{C}$  ( $-20 \sim 356^{\circ}\text{F}$ )의 유리 충전 나일론  
**Miniature Panel Jacks** Glass-Filled Nylon  
 Rated from  $-29$  to  $180^{\circ}\text{C}$  ( $-20$  to  $356^{\circ}\text{F}$ )


## MPJ 시리즈

- ✔ 작은 치수
- ✔ 스프링 클립으로 쉽게 설치 가능
- ✔ 단자 나사에 접근 가능
- ✔ 색 코딩이 되어 있음
- ✔ OMEGA™ 제품뿐 아니라 모든 산업용 표준 소형 수 커넥터도 허용


소형 패널 잭이 필요로 하는 패널 면적은 표준 크기 버전이 필요로 하는 면적의 절반 미만입니다. 간단한 푸시-온 클립만 있으면 커넥터를 사각 컷아웃에 부착할 수 있고, 로우를 장착하는데 MSS 스텝 스트립을 이용할 수 있습니다. 패널을 조립한 후 각진 단자 나사로 배선을 할 수 있습니다.

- $8.1 \times 16.7 \text{ mm}$  ( $0.32 \times 0.66$ ") 컷아웃 필요
- 수평으로 중심  $14.3 \text{ mm}$  ( $0.56$ ")
- 로우 간 중심 최소 값  $23.8 \text{ mm}$  ( $0.94$ ")

**주의:** 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 컬러의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.



패널 펀치에 대해 알아보려면  
[kr.omega.com/panelpunches](http://kr.omega.com/panelpunches)  
 방문하세요.



소형 커넥터용 먼지보호 캡 (MPJ-CAP, 한 팩 당 12개)이 선택 사양으로 공급 가능합니다.



**추가 설치 클립을 구입할 수 있습니다.**  
 Model MH-MPJ-1. (각각)  
 Model MH-MPJ-5. (5-팩)  
**인식부호(ID number) 라벨이 선택 사양으로 공급 가능합니다.**  
 Model 1-6S, 1 ~ 6의 경우  
 Model 1-12S, 1 ~ 12의 경우  
 Model 1-18S, 1 ~ 18의 경우  
 Model 1-24S, 1 ~ 24의 경우  
 Model 1-50S, 1 ~ 50의 경우  
 Model 1-100S, 1 ~ 100의 경우

주문하려면					
합금 코드†	커넥터와 함께 사용하는 열전대 유형	커넥터에 사용하는 보상 합금		덮개 색	모델 번호 (암)
		+	-		
<b>K</b>	CHROMEGLASS™-ALOMEGA™	CHROMEGLASS™	ALOMEGA™	노란색	MPJ-K-F
<b>T</b>	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	MPJ-T-F
<b>J</b>	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	MPJ-J-F
<b>E</b>	CHROMEGLASS™-콘스탄탄	CHROMEGLASS™	콘스탄탄	자주색	MPJ-E-F
<b>R/S</b>	Pt-Pt/13%Rh	구리	RNX/SHX	녹색	MPJ-R/S-F
<b>G</b>	W-W/26%Re	GPX	GNX	붉은색	MPJ-G-F
<b>C</b>	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	붉은색	MPJ-C-F
<b>D</b>	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	붉은색	MPJ-D-F
<b>U</b>	비보상	구리	구리	흰색	MPJ-U-F
<b>N</b>	OMEGALLOY™	OMEGA-P™	OMEGA-N™	오렌지	MPJ-N-F

커넥터는 설치 하드웨어(스프링 클립)와 함께 제공됩니다.  
**비고:** U형 (비보상) 커넥터는 B형 열전대와 함께 사용됩니다 (백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)  
 † K, T, J, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다.  
**주요 예:** MPJ-K-F, K형 암 커넥터용 소형 패널 잭