

케이블 클램프 캡이 있는 최고사양 커넥터 OMEGA™

온도 범위: -29 ~ 180°C (-20 - 356°F)

유리 충전 나일론 타입 OSTW

Ultimate Connector with Integral Cable Clamp Cap

Glass Filled Nylon Range -29 to 180°C (-20 to 356°F)

Type OSTW Standard Size with Cable Clamp Cap

OSTW-CC 시리즈

- ✔ 필수 캡과 케이블 클램프
- ✔ 그로밋으로 변형 완화
- ✔ 인발 시험 시 높은 등급
- ✔ 전용 덮개와 클램프 나사
- ✔ 크기 14 AWG까지 와이어 연결
- ✔ 1/8" 뒷면 플레이트(공급됨)
허용: 연선, 단선, TWSH선, 오버브레이드선, RSC 코일 코드선
- ✔ 1/4" 뒷면 플레이트(선택) 클램프, 최대 8.2 mm (0.325") OD
- ✔ 와이어 끝에 빠르게 연결하는 용도의 접촉 와셔 - 와이어 루프가 필요 없음
- ✔ 내부 와이어 디바이더
- ✔ 기입란
- ✔ 십자/일자 혼용 나사
- ✔ 100% 상부 조립체

주의: 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 컬러의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.

조립 시간을
3분에서 1분 미만으로
줄입니다!

닫힌 노동력
절감 효과! 나사가
탈거워지지 않습니다.
모든 덮개 나사는 전용
제품입니다!

끝이 곧은 와이어,
와이어 루프가
필요하지 않습니다.

TC 와이어를 선택하려면
omega.com을 참고하세요.

뒷면 플레이트: 1/8" φ, 연결
오버레이드 된 와이어에
적합하게 공급됩니다. 옵션:
1/4" φ, 외장 케이블에
적합합니다.

접촉 와셔

그로밋이 포함됩니다.

모든 나사는 겸용
헤드입니다.

기본은 할로우핀이고, 슬리드핀도
구입할 수 있습니다.

OSTW-CC-K-M,
그림은 실제 크기와
같습니다.

OSTW-CC-K-F,
그림은 실제 크기와
같습니다.

SMPW-CC-K-M,
그림은 실제 크기와
같습니다.

범용 암향 커넥터는 표준
또는 소형 새모커플
커넥터에 맞습니다.

OSTW-CC-K-M, 그림은 실제 크기와 같습니다.




인발 시험 최고 등급

OSTW-CC-K-F, 그림은 실제 크기와 같습니다.




측면 강도가 스테인리스 스틸과 동일합니다.

할인표	
1-10	Net
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000 개 이상	25%



빠른 조립 도구


OST-CC-TOOL, 그림은 실제 크기보다 작습니다.



1. 뒷면 플레이트와 OST 몸체를 배치하세요.

2. 곧은 와이어를 연결하세요.

3. 뒷면 플레이트와 OST



주문하기

합금 코드	커넥터에 이용하는 보상 합금		ANSI 색 코드	유리 충전 나일론 모델 번호	
	(+)	(-)		수형 커넥터*	단일 암형 커넥터
K	CHROMECA	ALOMEGA	노란색	OSTW-CC-K-M	OSTW-CC-K-F
T	구리	콘스탄탄	파란색	OSTW-CC-T-M	OSTW-CC-T-F
J	철	콘스탄탄	검은색	OSTW-CC-J-M	OSTW-CC-J-F
E	CHROMECA	콘스탄탄	자주색	OSTW-CC-E-M	OSTW-CC-E-F
R/S	구리	RNX/SNX	녹색	OSTW-CC-R/S-M	OSTW-CC-R/S-F
C	CPX	CNX	빨간색	OSTW-CC-C-M	OSTW-CC-C-F
U	구리	구리	흰색	OSTW-CC-U-M	OSTW-CC-U-F
N	OMEGA-P	OMEGA-N	오렌지	OSTW-CC-N-M	OSTW-CC-N-F

* 솔리드핀 수 커넥터를 주문하려면, 추가 비용으로 접미사 "-S"를 모델 번호에 추가하세요.

주문 예: OSTW-CC-K-M, 클램프 캡, 타입 K, 할로우핀 수형 커넥터.

Bulk Packaging, the Wire/Connector and Clamp Grommets Sold Separately.

Model Number	Inside Dia mm (inch)	Outside Dia mm (inch)	Length mm (inch)	Description
SSRT-316-*	4.77 (0.1875)	6.35 (0.25)	6.35 (0.25)	Silicone Wire Grommet (Strain Relief)
SSRT-CC-018-(*)	3.18 (0.125)	4.77 (0.188)	6.35 (0.250)	Clamp Silicone Grommet
SSRT-CC-332-(*)	2.38 (0.094)			
SSRT-CC-116-(*)	1.59 (0.063)			
SSRT-CC-132-(*)	0.79 (0.032)			

* Insert package QTY: Select from 5, 10, 50, 100

Alloy Code	Compensating Alloy Used in Connector		ANSI Color Code	Glass-Filled Nylon Model No.	
	(+)	(-)		Male	Female
K	CHROMEGA™	ALOMEGA™	Yellow	SMPW-CC-K-M	SMPW-CC-K-F
T	Copper	Constantan	Blue	SMPW-CC-T-M	SMPW-CC-T-F
J	Iron	Constantan	Black	SMPW-CC-J-M	SMPW-CC-J-F
E	CHROMEGA	Constantan	Purple	SMPW-CC-E-M	SMPW-CC-E-F
R/S	Copper	RNX/SNX	Green	SMPW-CC-R/S-M	SMPW-CC-R/S-F
C	CPX	CNX	Red	SMPW-CC-C-M	SMPW-CC-C-F
U	Copper	Copper	White	SMPW-CC-U-M	SMPW-CC-U-F
N	OMEGA-P™	OMEGA-N™	Orange	SMPW-CC-N-M	SMPW-CC-N-F

* To order solid pin male connectors, add suffix “-S” to the model number for additional cost.

Ordering Example: OSTW-CC-K-M, clamp cap, Type K, hollow pin male.

Note: Bulk packaging options available OSTW-CC-**-***, where * Calibration type, ** M or F, *** 5, 50 or 100 pkg qty.