

튼튼한 3-핀 표준 커넥터



유리 충전 나일론, 컬러 코딩, 차폐형 연결 핀이 있음, 장격 온도 -29~180°C (-20~356°F)

3-Prong Standard Heavy Duty Connectors

Glass-Filled Nylon Color-Coded with Shield Connection Pin,
Rated from -29 to 180°C (-20 ~ 356°F)

OTP 시리즈

OTP형 3-핀의 컬러 코딩한 빠른 분리 플러그와 작은 써모커플과 연장 와이어를 신뢰성 있게 연결 해줍니다. 컬러 코딩한 몸체는 고성능 유리 보강 나일론으로 성형했습니다. 관형 플러그가지와 쿨릿식 잭 삽입체는 질량이 적고 온도 변화도를 줄일 수 있습니다.

음극의 가지와 삽입체는 양극 쪽보다 더 커서 연결 시 올바른 극성을 찾을 수 있습니다. 이것은 모든 OMEGA™ 커넥터의 표준 기능입니다. 차폐형 써모커플, 써미스터, RTD가 있는 3선 회로를 필요로 하는 대부분의 용도에 권장합니다. 견딜 수 있는 주변 온도는 최대 180° C (356° F)이고 내충격성 구조입니다.


주의: 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 컬러의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.

OTP-T-M 수형 모델 (플러그)


두 제품은 실제 크기보다 약간 큼니다.



OTP-T-F 암형 (잭)과 PCLM 케이블 클램프(음선) G-24 페이지를 참고하세요.



3-핀 클램프와 튜브 어댑터용으로 제공된 머리가 큰 단자 나사/구멍



합금 코드†	커넥터와 함께 이용하는 써모커플 유형	커넥터에 이용하는 보상 합금		케이스 컬러	모델 번호
		+	-		
K	CHROMEALLOY™-ALOMEGA™	CHROMEALLOY™	ALOMEGA™	노란색	OTP-K-(*)
T	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	OTP-T-(*)
J	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	OTP-J-(*)
E	CHROMEALLOY™-Constantan	CHROMEALLOY™	콘스탄탄	자주색	OTP-E-(*)
U	비보상	구리	구리	흰색	OTP-U-(*)
N	OMEGALLOY™	OMEGA-P™	OMEGA-N™	주황색	OTP-N-(*)

OMEGALLOY™ 은 보통 니이크로실-니실로 알려져 있습니다.
* 주문하려면, 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하세요.
† J, K, T, E는 ANSI 명칭입니다.
비고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플(백금/6% 로듐-백금 30%로듐)와 함께 이용합니다.
주문 예: OTP-U-M, 비보상, 튼튼한 3-핀 수 커넥터.