

저항온도검출기 온도 센서 및 마이크로-DIN 커넥터

RTD Temperature Sensors With Micro-DIN Connectors

PR-24 시리즈



- ✓ IP65 등급
- ✓ 316 스테인리스 스틸
- ✓ 고강도 광물질 절연 구조
- ✓ Pt100 및 Pt1000 옵션 가능
- ✓ 고정밀, Pt100 A급, 4-와이어 구조가 기본
- ✓ 최대 온도: 공정 시 500°C (932°F), 커넥터는 125°C (257°F)
- ✓ 최소 온도: 공정 시 -50°C (-58°F), 커넥터는 -30°C (-22°F)
- ✓ 압력 정격: 150 Bar
- ✓ 구입 가능한 보호관 길이 - 아래의 “주문하려면” 표에서 비교 참고

오메가의 PR-24 시리즈 RTD 프로브는 쉽게 설치하고 빠르게 교체할 수 있는 산업용 표준 마이크로-DIN 커넥터가 특징입니다.

스테인리스 스틸 보호관이 있고 분할 나사산 구조로 된 IP65 등급 커넥터는 산업 가혹 환경에서 사용하기에 적합합니다.

공정 나사는 기본적으로 G1/4", G1/2", 1/4" NPT 및 1/2" NPT 입니다. 다른 나사도 요청 시 구입할 수 있습니다.



PR-24-CON-5M

사전 와이어링 커넥터를 기본 5m 나 10m 케이블과 함께 구입할 수 있습니다. 다른 길이는 요청을 통해 구입해야 합니다.

주문하려면 kr.omega.com/pr-24에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	설명
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 6mm, 길이 150 mm, G1/2" 나사 및 구리 썬 와셔
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 3mm, 길이 150 mm, G1/2" 나사 및 구리 썬 와셔
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 6mm, 길이 150 mm, G1/2" 나사 및 구리 썬 와셔
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 3mm, 길이 150 mm, G1/2" 나사 및 구리 썬 와셔
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 1/4", 길이 6", 1/4" NPT 나사
PR-24-3-100-A-1/4-1/8-6	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 1/8", 길이 6", 1/4" NPT 나사
PR-24-3-100-A-1/2-1/4-6	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 1/4", 길이 6", 1/2" NPT 나사
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6	Pt100 4-와이어 A급 프로브, 지름 1/8", 길이 6", 1/2" NPT 나사
PR-24-3-100-A-G1/4	Pt100 4-와이어 A급 파이프 플러그 프로브, G1/4" 나사, 구리 썬 와셔
PR-24-3-100-A-1/2	Pt100 4-와이어 A급 파이프 플러그 프로브, 1/2" NPT 나사

비고: 기본 길이 외로 주문하려면, 부품 번호에 있는 “6” 이나 “150”을 필요한 길이(인치나 밀리미터 단위)로 각각 지정하세요. 길이가 더 짧으면 비용은 추가되지 않습니다. 길이가 더 길 경우 본사의 영업팀에 연락하세요.


액세서리

모델 번호	설명
PR-24-CON-5M	사전 와이어링 마이크로 DIN 커넥터와 4코어 PVC 절연 및 주석 도금 구리 오버브레이드 전선 5m (16.4")
PR-24-CON-10M	사전 와이어링 마이크로 DIN 커넥터와 4코어 PVC 절연 및 주석 도금 구리 오버브레이드 전선 10m (32.8")
CSW-1/4	G1/4" 나사용 구리 셸 와셔
CSW-1/2	G1/2" 나사용 구리 셸 와셔
EXTT-4CUI-24S-15M	4코어 연장 케이블, 7가닥 0.2mm, PFA 절연, 15 m (49.2')

PR-24 프로브는 마이크로-DIN 대응 커넥터와 최대 0.34mm²의 전선을 연결하는 나사식 단자가 원비되어 제공됩니다.

주문 예: PR-24-3-100-A-G1/4-6-150, Pt100 A급, 4-와이어 프로브, G/14 공정 나사 및 마이크로 DIN 커넥터, 지름 6 mm, 길이 150 mm (5.9") 스테인리스 스틸 보호관.

CSW-14, 구리 셸 와셔. EXTT-4CUI-24S-30M, 저항온도검출기 4코어 연장 케이블, 빨간색 2개, 흰색 2개, 7가닥 연선 0.03 mm²(0.0011") 도체, 30 m (98.42') 릴.



부품 번호 생성기

