


백금 저항 소자 및 실리콘 다이오드 액세서리



CY7 시리즈 같은 일반적인 센서용 연결. 4선 측정인 경우 연결 지점 (A)는 센서에 가깝게 만들고, 2선 측정의 경우 장치에 가깝거나 장치가 있는 곳에 만듭니다. 보통 4선 연결을 선호합니다.

100 Ω 백금 저항 센서

주문하기	
모델 번호	설명
PT-102	센서, 14 - 873 K, 2 x 20.3 mm
PT-103	센서, 14 - 873 K, 1.8 x 12.1 mm
PT-111	센서, 14 - 673 K, 1.8 x 5 mm

주문 예: PT-102, 100 Ω 백금 저항 센서

액세서리

모델 번호	설명
CY82-P1	CYTX231 시리즈용 센서 플러그
CY82-P2	CYC320 시리즈용 센서 플러그
CY82-P3	CYD218E용 센서 플러그 및 커넥터 몸체
CY82-P4	릴레이 및 아날로그 출력을 위 CYD218S용 14핀 커넥터



그림의 모든 모델은 실제 크기보다 큼니다.

CY7 시리즈 다이오드용 특수 저열전도성 연장 와이어

모델 번호	설명
CYW4-32-25	4 리드 와이어, 32 AWG, 7.6 m (25')*
CYW4-32-100	4 리드 와이어, 32 AWG, 30 m (100')*
CYW4-32-500	4 리드 와이어, 32 AWG, 152 m (500')*
CYW4-36-25	4 리드 와이어, 36 AWG, 7.6 m (25')
CYW4-36-100	4 리드 와이어, 36 AWG, 30 m (100')
CYW4-36-500	4 리드 와이어, 36 AWG, 152 m (500')

* 인청동 와이어, 32 AWG 와이어에는 폴리이미드 절연을 하고 36 AWG 와이어에는 폼바르 (비닐 아세탈) 절연을 합니다. 두 절연 타입 모두 정격 1.4K까지 내려갑니다.


주문 예: CYW4-32-500, 4선식, 32 AWG, 152 m (500').
CYW4-36-500, 4선식, 36 AWG, 152 m (500').

정전류 전력 공급

모델 번호	설명
CY101-PS	9V 배터리 전력, 10 μA 공장 사전 조정 및 내부적으로 1 μA - 1 mA에서 선택 가능
CY120-PS	120 Vac 전력, 1 μA - 100 mA에서 스위치 선택 가능

† 배터리 포함

주문 예: CY120-PS, 전력 120 Vac, 1 μA - 100 mA까지 스위치 선택 가능



CY120-PS 전원 공급장치, 그림은 실제 크기보다 작습니다.

CE