

소형 커넥터가 연결된 써모커플 프로브

Quick Disconnect Thermocouple w/ Removable Mini Connector

- 정격 220°C (425°F)의 유리 충전 나일론 커넥터 몸체
- 304, 310, 316, 321 SS, Inconel, Super OMEGA CLAD™ XL 피복
- 표준 6 및 12" 길이 구입 가능
- 피복 지름 0.010 ~ 0.125"
- 접지, 비접지, 노출 접점
- 컬러 코딩한 SMP 소형 커넥터 연결
- LCP 및 세라믹 커넥터 구입 가능
- 맞춤형 길이로 구입 가능
- Cal-5 이용 가능



ANSI 색 코드를 표시
IEC 색 코드를 주문하려면 omega.com에 방문하세요

최고의 용도의 XL 피복. 안정성이 높은 타입 K 와 타입 N



합금/ANSI 컬러 코드	피복 지름 (인치)	모델 번호 길이 6"	모델 번호 길이 12"
철-콘스탄탄 304 SS 피복 J	0.010 0.020 0.032 0.062 0.125	SICSS-010(*)-6 SICSS-020(*)-6 SICSS-032(*)-6 SICSS-062(*)-6 SICSS-125(*)-6	SICSS-010(*)-12 SICSS-020(*)-12 SICSS-040(*)-12 SICSS-062(*)-12 SICSS-125(*)-12
CHROMEGLA™-ALOMEGA™ 304 SS 피복 K	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCASS-010(*)-6 SCASS-020(*)-6 SCASS-032(*)-6 SCASS-040(*)-6 SCASS-062(*)-6 SCASS-125(*)-6	SCASS-010(*)-12 SCASS-020(*)-12 SCASS-032(*)-12 SCASS-040(*)-12 SCASS-062(*)-12 SCASS-125(*)-12
CHROMEGLA™-ALOMEGA™ Super OMEGA CLAD™ XL 피복 K	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCAXL-010(*)-6 SCAXL-020(*)-6 SCAXL-032(*)-6 SCAXL-040(*)-6 SCAXL-062(*)-6 SCAXL-125(*)-6	SCAXL-010(*)-12 SCAXL-020(*)-12 SCAXL-032(*)-12 SCAXL-040(*)-12 SCAXL-062(*)-12 SCAXL-125(*)-12
OMEGA-P™-OMEGA-N™ Super OMEGA CLAD™ XL 피복 N	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SNNXL-020(*)-6 SNNXL-032(*)-6 SNNXL-040(*)-6 SNNXL-062(*)-6 SNNXL-125(*)-6	SNNXL-020(*)-12 SNNXL-032(*)-12 SNNXL-040(*)-12 SNNXL-062(*)-12 SNNXL-125(*)-12
CHROMEGLA™-Constantan 304 SS 피복 E	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCXSS-010(*)-6 SCXSS-020(*)-6 SCXSS-032(*)-6 SCXSS-040(*)-6 SCXSS-062(*)-6 SCXSS-125(*)-6	SCXSS-010(*)-12 SCXSS-020(*)-12 SCXSS-032(*)-12 SCXSS-040(*)-12 SCXSS-062(*)-12 SCXSS-125(*)-12
구리-콘스탄탄 304 SS 피복 T	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCPSS-020(*)-6 SCPSS-032(*)-6 SCPSS-040(*)-6 SCPSS-062(*)-6 SCPSS-125(*)-6	SCPSS-020(*)-12 SCPSS-032(*)-12 SCPSS-040(*)-12 SCPSS-062(*)-12 SCPSS-125(*)-12

비고: 대용 커넥터 및 케이ابل 클램프는 별매입니다. 다른 길이로 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.

* 접점 유형을 지정하세요: "G" (접지), "E" (노출), "U" (비접지)

인코넬 피복이 있는 제품을 주문하려면 (지름 0.010 타입 J 및 T 프로브 제외), 모델 번호의 "SS"를 "IN"으로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.

310, 316, 321 SS 피복이 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 "SS"를 "310SS", "316SS", "321SS"로 각각 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.

Super OMEGA CLAD™ XL (최고의 용, 안정 등급이 높은 타입 K 및 타입 N)을 주문하려면 모델 번호에 있는 "SS"를 "XL"로 변경하세요.

주문 예: SCAIN-125G-6, 초소형 빠른 분리 프로브, 타입 K, 0.125" OD, 인코넬 피복, 길이 6", 접지 접점.

SCA321SS-062U-6, 초소형 빠른 분리 프로브, 타입 K, 321 스테인리스 스틸 피복, 0.062" O.D., 비접지 접점, 길이 6".

SCAXL-125G-6, 초소형 빠른 분리 프로브, 타입 K, CHROMEGLA™-ALOMEGA™, Super OMEGA CLAD™ XL 피복, 0.125" OD, 접지 접점, 길이 6".