


# 사용이 편리한 표면 RTD - 플렉서블한 표면 측정 장비

Easy-To-Use Surface RTD Offers Flexible Surface Measurement Solutions

SA1-RTD-B 시리즈,  
3개 들어 패키지



- ✓ 100 Ω 박막 DIN 백금 “B”급 (0°C에서 ±0.12%) 정밀도
- ✓ 실리콘 접착 정격 260°C (500°F)
- ✓ 온도 범위: OMEGABOND® 에어셋 시멘트로 설치했을 경우 지속 -73 ~ 260°C (-99 ~ 500°F), 단기 작동 290°C (554°F)
- ✓ 길이 1 m (40”)로 재고 비축

- ✓ 기본 3선 구성, IEC-60751 및 ASTM-E-1137를 따른 색 코드
- ✓ 반응 시간: 0.9초 미만 (3'/S 흐르는 물에서 매초 63%); 열판에서 반응 시간 2초 미만
- ✓ 편리하게 3팩으로 판매

**주문하려면 [kr.omega.com/sa1-rtd-b](http://kr.omega.com/sa1-rtd-b)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.**

모델 번호*	저항	와이어 수	와이어 길이
SA1-RTD-B	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	1 m (40")
SA1-RTD-B-80	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	2 m (80")
SA1-RTD-B-120	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	3 m (120")
SA1-RTD-B-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	1 m (40") 및 MTP 커넥터
SA1-RTD-B-80-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	2 m (80") 및 MTP 커넥터
SA1-RTD-B-120-MTP	100.00 Ω ±0.12% @ 0°C	3	3 m (120") 및 MTP 커넥터

옵션: 2선 방식의 경우, 부품 번호의 B 뒤에 "-2W"를 기입하고 팩 당 비용을 제하세요. 표준 크기 3핀 커넥터의 경우, 모델 번호의 "-MTP"를 "-OTP"로 교체하세요. 비용은 추가되지 않습니다. 오디오 커넥터로 연결을 할 경우, "-MTP"를 "-TA3F"로 변경하고 팩 당 비용을 추가하세요. 리드선이 120" 보다 더 길 경우, 접미사를 원하는 길이로 변경하고, 팩마다 추가 12" 당 비용을 추가하세요.

주문 예: SA1-RTD-B-80-MTP, SA1-RTD 센서, 길이 80" 및 MTP 커넥터, 3팩.  
SA1-RTD-B-TA3F, SA1-RTD 센서, 길이 40" 및 TA3F 커넥터.