

반응이 빠른 써모커플 - 자가 접착식

Fast Response Thermocouples With Self-Adhesive Backing

- ✓ 쉽게 설치하기 위한 자가 접착식
- ✓ 반응 시간이 0.3초보다 빠름
- ✓ 1 m (40") 또는 2 m (80") 색 코딩 PFA 절연 리드
- ✓ 장기간 정격 175°C (350°F)
- ✓ J, K, T, E 타입으로 구입 가능

SA1 시리즈

윤수 또는 농기-
오류제한(SLE)
및 EN 60584-2:
내성 1등급 준수



그림은 실제 크기보다 작습니다.

반응이 빠릅니다!

주문하려면 kr.omega.com/sa1에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.


모델 번호	설명, 길이, 연결 장치
SA1-(*)	써모커플, 길이 1 m (40"), 피복을 벗김**
SA1-(*)-72	써모커플, 길이 2 m (80"), 피복을 벗김**
SA1-(*)-120	써모커플, 길이 3 m (120"), 피복을 벗김**
SA1-(*)-SRTC	SA-(*) 및 성형 및 변형 완화 SMP 수형 커넥터

* J, K, T, E 써모커플 유형을 지정하세요.


** 직선형 M8 수형 플러그의 경우, 모델 번호에 "M8-S-M"을 추가하고 가격에 비용을 추가하세요. 직선형 M12 수형 플러그의 경우, 모델 번호에 "M12-S-M"을 추가하고 가격에 비용을 추가하세요.

** 직각 M8 수형 플러그의 경우, 모델 번호에 "M8-R-M"을 추가하고 가격에 비용을 추가하세요. 직각 M12 수형 플러그의 경우, 모델 번호에 "M12-R-M"을 추가하고 가격에 비용을 추가하세요.

주문 예: SA1-K, 5개 들어 패키지, 자가 접착식 타입 K 써모커플, 30 AWG PFA 절연, 길이 1 m (40").



편리한 5개 들어 패키지



온도 정격 175°C (350°F)

소형 커넥터 및 스펴 캐디

With Miniature Connector and Spool Caddy

써모커플 와이어를 편리하게 스펴 캐디로 보관하세요



그림은 실제 크기보다 작습니다.

주문하려면 kr.omega.com/sa1에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	전선 규격	길이 m (인치)	절연체
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

비고: 2 m (80")는 스펴 캐디와 함께 이용할 수 있는 최고 길이입니다.

주문 예: SA1-K-SC, 5개 들어 패키지, 자가 접착식 타입 K 써모커플, 30 AWG PFA 절연, 길이 1 m (40").