

# 시리즈 260S - 지름 1/4" 소자용 표준 나사선 웰

## 용도:

표준 길이, 몸체 1/4", 바이메탈 온도계  
20 게이지 써모커플 소자, 테스트 액체 유리관 온도계, 그 외 온도 감지  
모듈(최대 지름 0.252").

## 연결 크기:

표준 규격 1/2, 3/4, 1 NPT. 그 외 나사선 사이즈는 오메가에 문의  
하세요..

## 써모웰 보호 코팅:

- 부식 방지
- 화학 욕조용
- 공정 제어용 색 코팅 센서
- PFA, 에폭시, 기타 재료에 이용 가능

이 외 추가 정보를 원하면 영업부에 상의하세요.


## 재료:

황동 (ASTM B-16), 탄소강 (C-1018), 스테인리스 스틸 A.I.S.I. 304 및  
A.I.S.I. 316, Monel®. 웰은 특수 재료로 만들어 구입할 수 있습니다. 가격은  
요청에 따라 달라집니다.

## 캡과 체인 옵션:

황동 캡의 경우, 주문 시 모델 번호 끝에 접미사 "-CC-Brass"를 추가하고  
가격에 비용을 추가하세요.  
304 SS 캡의 경우, 모델 번호 끝에 접미사 "-CC"를 추가하고 가격에 비용을  
추가하세요.

## 시리즈 260S - 범용



미터 규격 모델을  
구입할 수 있습니다!  
kr.omega.com에  
방문하세요.

† NPSM 내부 파이프 나사는  
NPT와 NPS 수형 나사를 모두  
허용합니다.



그림은 실제 크기와  
비슷합니다.

**주문하려면** [kr.omega.com/series\\_260h](http://kr.omega.com/series_260h)에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

외부 나사 P	모델 번호	몸체 길이 A	삽입 길이 U	생크 지름 Q
1/2 NPT	1/2-260S-U21/2-(* )	4	2 1/2	—
	1/2-260S-U41/2-(* )	6	4 1/2	5/8
	1/2-260S-U71/2-(* )	9	7 1/2	5/8
	1/2-260S-U101/2-(* )	12	10 1/2	5/8
	1/2-260S-U131/2-(* )	15	13 1/2	5/8
	1/2-260S-U161/2-(* )	18	16 1/2	5/8
	1/2-260S-U221/2-(* )	24	22 1/2	5/8
3/4 NPT	3/4-260S-U21/2-(* )	4	2 1/2	—
	3/4-260S-U41/2-(* )	6	4 1/2	3/4
	3/4-260S-U71/2-(* )	9	7 1/2	3/4
	3/4-260S-U101/2-(* )	12	10 1/2	3/4
	3/4-260S-U131/2-(* )	15	13 1/2	3/4
	3/4-260S-U161/2-(* )	18	16 1/2	3/4
	3/4-260S-U221/2-(* )	24	22 1/2	3/4
1 NPT	1-260S-U21/2-(* )	4	2 1/2	—
	1-260S-U41/2-(* )	6	4 1/2	7/8
	1-260S-U71/2-(* )	9	7 1/2	7/8
	1-260S-U101/2-(* )	12	10 1/2	7/8
	1-260S-U131/2-(* )	15	13 1/2	7/8
	1-260S-U161/2-(* )	18	16 1/2	7/8
	1-260S-U221/2-(* )	24	22 1/2	7/8

\* 304 스테인리스 스틸의 경우 재료 종류 "304SS"를, 316 스테인리스 스틸은 "316SS"를, 탄소강은 "CS"를, 황동은 "BRASS"를 지정하세요.  
PFA 코팅도 가능합니다.

주문 예: 3/4-260S-U71/2-304SS. 3/4 NPT 외부 나사가 있는 304 스테인리스 스틸 써모웰, 내부 지름 0.260", 삽입부 길이 7 1/2", 몸체 길이  
9".

헤드와 웰 조립체를 고르는데 도움이 필요하면, [kr.omega.com](http://kr.omega.com)에서 안내를 참고하세요.

이 웰은 OMEGA® NB1, NB2; PR-12, PR-14, NPT식 프로브, 다이얼럼프 써모미터와 호환됩니다.

## 압력-온도 정격-평방 인치 당 lb

재료	온도 — °F						
	70°	200°	400°	600°	800°	1000°	1200°
황동	5000	4200	1000	—	—	—	—
탄소강	5200	5000	4800	4600	3500	1500	—
A.I.S.I.-304	7000	6200	5600	5400	5200	4500	1650
A.I.S.I.-316	7000	7000	6400	6200	6100	5100	2500
모넬	6500	6000	5400	5300	5200	1500	—

향상된 반응 속도!  
OT-201 실리콘 전도 페이스트를 이용하세요.

할인표	
1-10.....Net	25-100.....20%
11-24.....10%	101 이상 - 영업부와 상의하세요.

할인은 유사한 써모웰에 적용할 수 있습니다.