

세라믹 극 고온용 소형 커넥터

정격 -29 - 650°C (-20 - 1200°F)의 SHX 및 USHX



Ceramic Ultra High Temperature Miniature Connectors

OMEGA's Exclusive High Purity Alumina Body Type. SHX and USHX Rated From -29 to 650°C (-20 to 1200°F)

- ✓ 견고한 세라믹 구조
- ✓ 일체형 몸체 및 분리 가능한 캡 디자인
- ✓ 간편한 와이어링을 위한 대형 단자 나사
- ✓ 최대 20 AWG의 연선이나 단선 허용
- ✓ 십자/일자 혼용 나사



SHX 시리즈 기본 수형 커넥터

컬러도트 표시




소형 커넥터, 그림은 실제 크기와 같습니다.



4.93 mm (0.19") 와이어 액세스 홀

SHX 초소형 커넥터는 고온에서 미세직경 써모커플 사용할 때 안정맞춤입니다. SHX 커넥터는 ANSI 규격과 오메가 자체기준에 따라 공정 중 제품 오염 가능성이 있는 고 진공로 작업 같은 경우에서도 영구 사용 가능하도록, 컬러도트로 표기 구분됩니다. USHX 커넥터의 경우 제거할 수 있는 컬러 도트로 표기가 되어 있습니다.

또한 대형 단자 나사 장착으로 와이어링이 용이하면서도, 2pc 분리형 구조로 긴 수명을 보장합니다.



선택 사항:

- SHX 용 유광 컬러도트
- USHX 용 무광 컬러도트 (제거 가능)

합금 코드†	커넥터와 함께 이용하는 써모커플 유형	커넥터에 이용하는 보상		합금 색 코드	ANSI 모델 번호
		+	-		
K	ALOMEGA™	CHROMEPA™	ALOMEGA™	노란색	SHX-K-(*)
T	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	SHX-T-(*)
J	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	SHX-J-(*)
E	CHROMEPA™-콘스탄탄	CHROMEPA™	콘스탄탄	자주색	SHX-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	구리	RNX/SNX	녹색	SHX-R/S-(*)
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	빨간색/초록색	SHX-G-(*)
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	빨간색	SHX-C-(*)
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	빨간색/흰색	SHX-D-(*)
U	비보상	구리	구리	흰색	SHX-U-(*)
N	Omegalloy™	Omega-P™	Omega-N™	주황색	SHX-N-(*)

*수형 커넥터는 "M"을, 암형 커넥터는 "F"를 지정하세요.

J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. Omegalloy™ 타입 N은 일반적으로 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.

비고: 타입 U 비보상 (모델 SHX-U) 커넥터는 타입 B 써모커플(백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)와 함께 이용합니다.
비고: 무광 커넥터 (타입 USHX)를 주문하려면, 모델 번호에 접두사 "U"를 추가하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
주문 예: SHX-K-M, 유광 수형 커넥터. USHX-K-F, 무광 암형 커넥터.
BB-SMP-CR062-100, 100개 들어 패키지, 지름 0.062의 압착 황동 부상 프로브. 추가 정보를 원하면 kr.omega.com에 방문하세요.

