

절연체 - 세라믹 비드, PFA, 유리 섬유 슬리빙

Series 385A Ceramic Bead, PFA, and Fiberglass Sleeving

1홀 원형



주문하려면				
절연체 모델 번호	재료/ 최대 온도	함께 사용하는 와이어 크기 AWG/인치	크기*	
			길이 mm (인치)	OD mm (인치)
SH-1-8-100	물라이트 1600°C (2910°F)	8/0.128	25 (1)	6.0 (¼)
SH-1-14-100		14/0.064	25 (1)	4.5 (⅝)
SH-1-20-100		20/0.032	25 (1)	3.0 (⅓)
SH-1-24-100		24/0.020	25 (1)	1.5 (⅛)

2홀 원형



절연체 모델 번호	재료/ 최대 온도	함께 사용하는 와이어 크기 AWG/인치	크기*	
			길이 mm (인치)	OD mm (인치)
DH-1-8-100	물라이트 1600°C (2910°F)	8/0.128	25 (1)	11.1 (⅞)
DH-1-14-100		14/0.064	25 (1)	7.0 (⅝)
DH-1-20-100		20/0.032	25 (1)	4.0 (⅝)
DH-1-24-100		24/0.020	25 (1)	3.0 (⅓)

1홀 피쉬 스파인 형



재료/ 최대 온도	절연체 모델 번호	함께 사용하는 와이어 크기 AWG/인치	크기*	
			길이 mm (인치)	OD mm (인치)
Steatite 1200°C (2190°F)	FS-400-8-(†)	8/0.128	10.2 (0.40)	10.2 (0.40)
	FS-330-10-(†)	10/0.102	8.38 (0.33)	8.38 (0.33)
	FS-260-8-(†)	8/0.128	6.60 (0.26)	6.60 (0.26)
	FS-260-12-(†)	12/0.081	6.60 (0.26)	6.60 (0.26)
	FS-200-14-(†)	14/0.064	5.08 (0.20)	5.08 (0.20)
	FS-170-18-(†)	18/0.040	4.32 (0.17)	4.32 (0.17)
	FS-125-20-(†)	20/0.032	3.18 (0.13)	3.18 (0.13)
	FS-110-20-(†)	20/0.032	2.79 (0.11)	2.79 (0.11)

† 수량을 지정하세요: 500 또는 1000개

2홀 타원형



절연체 모델 번호	재료/ 최대 온도	함께 사용하는 와이어 크기 AWG/인치	크기*		
			길이 mm (인치)	OD mm (인치)	두께 mm (인치)
OV-1-8-100	물라이트 1600°C (2910°F)	8/0.128	25 (1)	11.1 (⅞)	6.99 (0.275)
OV-1-14-100		14/0.064	25 (1)	8.0 (⅝)	5.16 (0.203)
OV-1-20-100		20/0.032	25 (1)	4.4 (⅜)	3.0 (0.118)

* 표기 된 크기는 통상 규격입니다.

유리섬유 슬리빙

유리섬유 슬리빙은 480°C (900°F)를 넘지 않는 곳에서 사용하기 위해 나선을 절연하는데 적합합니다.



규격 색상	20	24	26	28	30
	검은색	FBGS BK 20	FBGS BK 24	FBGS BK 26	FBGS BK 28
노란색	FBGS Y 20	FBGS Y 24	FBGS Y 26	FBGS Y 28	FBGS Y 30
파란색	FBGS B 20	FBGS B 24	FBGS B 26	FBGS B 28	FBGS B 30
자주색	FBGS P 20	FBGS P 24	FBGS P 26	FBGS P 28	FBGS P 30
빨간색	FBGS R 20	FBGS R 24	FBGS R 26	FBGS R 28	FBGS R 30
고유색	FBGS N 20	FBGS N 24	FBGS N 26	FBGS N 28	FBGS N 30

주문 예: FBGS-BK-20-200, 검은색 20개까지 유리섬유 슬리빙.

PFA 튜빙

PFA 튜빙은 온도가 230°C (450°F)를 넘지 않는, 습윤환경에서 와이어를 절연하는데 이용합니다.



규격 색상	20	24	26	28	30
	검은색	TF-BK 20	TF-BK 24	TF-BK 26	TF-BK 28
파란색	TF-B 20	TF-B 24	TF-B 26	TF-B 28	TF-B 30
자주색	TF-P 20	TF-P 24	TF-P 26	TF-P 28	TF-P 30
빨간색	TF-R 20	TF-R 24	TF-R 26	TF-R 28	TF-R 30
흰색	TF-W 20	TF-W 24	TF-W 26	TF-W 28	TF-W 30
노란색	TF-Y 20	TF-Y 24	TF-Y 26	TF-Y 28	TF-Y 30

주문 예: TF-R-20-200, 빨간색 20 개까지 표기 된 크기는 통상 규격입니다.