

커넥터 액세서리 - 소형 커넥터용

Connector Accessories For Miniature Size Connectors

안전 클립

주문하려면 kr.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	호환 커넥터
SMCL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP
FMCL	FMP, FMPW, HFMP, HFMPW


안전 클립 SMCL

그림은 GMP-T-MF와 함께 있는 모습입니다.




패널 마운팅 브라켓 (표준 및 등근 홀)

모델 번호	호환 커넥터	"A" 규격
SMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0.88"
MACL	NMP	0.88"
SRMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0.67"
RMACL	NMP	0.67"



SRMACL 등근 홀의 패널 마운팅 브라켓



SMACL 패널 마운팅 브라켓


와이어홀 축소기 - 와이어 규격이 더 작은 SMPW 커넥터용

모델 번호	20개 들어 패키지	홀 크기 감소
RB-SMP-100		2.54 (0.100") Dia.
RB-SMP-140		3.55 (0.140") Dia.



RB-SMP-100 와이어홀 축소기 및 SMPW-K-M

크기: mm (인치)



크림프식 부싱

모델 번호	지름 A-ID mm (인치)	지름 B-OD mm (인치)	지름 C mm (인치)	지름 E mm (인치)	호환 커넥터
(*)B-SMP-CR020-(**)	0.56(0.022)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	SHX, NMP, MTP, GMP, SMP, SMPW, FMPW
(*)B-SMP-CR032-(**)	0.89 (0.035)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR040-(**)	1.09 (0.043)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR1.5MM-(**)	1.57 (0.062)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR062-(**)	1.65 (0.065)	2.95 (0.116)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	
(*)B-SMP-CR093-(**)	2.44 (0.096)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	
(*)B-SMP-CR3.0mm-(**)	3.10 (0.122)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	
(*)B-SMP-CR125-(**)	3.25 (0.128)	4.72 (0.186)	3.96 (0.156)	N/A	

(*) 황동은 "B"를, 스테인리스 스틸은 "S"를 기입하세요.
(**) 수량을 기입하세요: "10" 또는 "100". "CR" 숫자는 호환되는 (프로브) 지름을 나타냅니다.
이 부싱과 함께 이용할 크림프 도구를 주문하려면, 모델 번호 BB-SMT-CT를 지정하세요.

주문 예: SB-SMP-CR040-100, 지름 0.043 프로브용 크림프식 스테인리스 스틸 부싱, 100개 들어 패키지

길이 0.25"의 클랩프 그로밋 실리콘

모델 번호	내부 지름	외부 지름	지름	호환 커넥터
SSRT-CC-018-(*)	3.18 (0.125)	4.77 (0.188)	6.35 (0.250)	OSTW male or female
SSRT-CC-332-(*)	2.38 (0.094)			
SSRT-CC-116-(*)	1.59 (0.063)			
SSRT-CC-132-(*)	0.79 (0.032)			

* 패키지 수량을 기입하세요: 5, 10, 50, 100개 들어 패키지를 선택하세요.
중간의 수는 길이 0.75" 충격 완화 튜빙용 그로밋의 내부 지름을 나타냅니다. kr.omega.com을 방문하세요.

특허 제품

미국 및 국제 특허 및 출원 신청 중입니다.

