

범용 표준 스냅식 패널 잭-타입 SPJ

Standard Snap-In Panel Jacks Are Universal For Type SPJ

SPJ시리즈

- ✓ 설치 도구가 필요 없음
- ✓ 맞물림설치
- ✓ 색 코딩 및 번호 표시
- ✓ 정격 -29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)의 유리 충전 나일론
- ✓ 표준형과 소형 수형 커넥터 모두 이용 가능
- ✓ 십자/일자 혼용 나사
- ✓ 와이어 디바이더

고정 스프링 클립이 커넥터 디자인의 일부로 포함되어 SPJ-식 패널 잭에서 설치 하드웨어가 제거된 모델입니다. 작은 식별여가 있어 열과 순서를 유지할 수 있습니다. SPJ 색 코딩 나일론 커넥터는 표준형과 소형 수형 씨모커플 커넥터와 매칭 가능하며, 인기 있는 씨모커플 타입으로 사용 가능합니다. 텅스텐 합금 C, D, G는 보편적이지 않은 구식 SPJ 잭 패널 커넥터로만 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.

자동 고정 디자인으로 설치를 쉽게 할 수 있습니다.

모든 제품에 맞습니다.



알루미늄 패널은 포함되지 않습니다. kr.omega.com에서 패널 편지를 참고하세요.

최대 크기 14 AWG의 단선이나 연선을 허용합니다.

소형 수형 커넥터


표준 수형 커넥터

맞춤형 표시가 가능합니다. 가격과 수량은 영업부와 상의하세요.

인식부호 (ID number) 라벨이나 먼지 보호 캡이 선택 사양으로 공급 가능합니다.

추가 ID 번호 라벨:

모델 1-6L, 1 부터 6
모델 1-12L, 1 부터 12
모델 1-18L, 1 부터 18
모델 1-24L, 1 부터 24
모델 1-50L, 1 부터 50
모델 1-100L, 1 부터 100



분리 도구 SIRT-1

설치한 커넥터를 빠르게 분리하길 원하는 대부분의 사용자의 경우, SIRT-1 분리 도구가 매우 유용합니다. 뿔뿔이 들어찬 패널에서도 쉽게 사용할 수 있는 이 도구는 스프링 클립을 함께 눌러 SPJ를 뒤에서 패널 밖으로 밀어내도록 합니다.



할인표

1-10	할인 없음
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000 이상	25%

주문하려면

합금 코드 †	커넥터와 함께 이용하는 씨모커플 타입	커넥터에 이용하는 보상 합금		덮개 색	모델 번호 (암형)*
		+	-		
K	CHROMEGA®-ALOMEGA®	CHROMEGA®	ALOMEGA®	노란색	SPJ-K-F
T	구리-콘스탄탄	구리	콘스탄탄	파란색	SPJ-T-F
J	철-콘스탄탄	철	콘스탄탄	검은색	SPJ-J-F
E	CHROMEGA®-콘스탄탄	CHROMEGA®	콘스탄탄	자주색	SPJ-E-F
R/S	Pt-Pt/13%Rh	구리	RNX/SNX	녹색	SPJ-R/S-F
U	비보상	구리	구리	흰색	SPJ-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	주황색	SPJ-N-F

† K, T, J, E, R, S, B, N 타입은 ANSI 명칭입니다. 수형 핀과 함께 구입할 수도 있습니다. 모델 번호의 "F"를 "M"으로 변경하세요. 예: SPJ-K-M (가격은 같음).

비고: 타입 U (비보상)는 타입 B 씨모커플이나 2선 RTD, 씨미스터와 함께 이용합니다.

* 이전에 WJP를 주문하셨다면, 모델 번호 앞의 "S"를 "U"로 변경하기만 하면 됩니다.

주문 예: SPJ-K-F, 스냅식 패널 잭, 타입 K 씨모커플, 표준형 또는 소형 수형 커넥터 매칭.



먼지보호 캡 (SPJ-CAP, 한 팩 당 12개) 이 선택 사양으로 공급 가능합니다.