

고강도 트랜지션 조인트 프로브


PFA 리드 와이어, 피복을 벗긴 리드 말단

Rugged Transition Joint Probe PFA Lead Wire Stripped Lead Termination

Available as



크기: mm (인치)




어셈블리 전체
260°C (500°F)

변형지 스프링으로
와이어가 “끼는” 것을
방지합니다.

TJ36-CASS-032-6,
그림은 실제 크기보다
작습니다.

피복을 벗긴 리드가 함께
제공됩니다.

소형 커넥터를 구입할 수 있습니다.
접미사 “SMPW-M”를 추가하고 비용을
추가하세요.



표준형 커넥터를 구입할
수 있습니다. 접미사
“OSTW-M”를 추가하고
비용을 추가하세요.

- ✓ 오메가의 독자적인 금속 트랜지션 조인트 프로브
- ✓ 304 SS 및 Inconel® 600 구매 가능
- ✓ 1 m (40") PFA 코팅 24 리드 와이어
- ✓ 추가 보호관 구입 가능: 316 SS, 321 SS, Super OMEGA XL
- ✓ 타입 K와 N은 가혹 환경에서 성능을 오래 지속하기 위해 Super OMEGA XL로 구성된 미네랄 절연 케이블로 제조합니다.
- ✓ Cal-5 구입 가능

프로브 구성기

다른 옵션의 말단 처리 방법, 보호관 재료,
리드 와이어에 대해 알아보려면
자동 프로브 구성기가 있는
kr.omega.com/probeconfig를 방문하세요.

12" 프로브를 같은
가격으로 구입할 수
있습니다!

주문하려면 kr.omega.com/tj36-pfa_chb 에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

캘리브레이션 ANSI 코드	보호관 재료	보호관 지름 mm (인치)	상위 온도 지침 °C (°F) T/C 접점	모델 번호 *접점을 지정하세요 (G)접지형, (E)노출형, (U)비접지형 **길이 150 mm (6"), 300 mm (12"), 450 mm (18") 프로브가 재고에 있음.
K CHROMEGA® ALOMEGA®	304 SS	0.25 (0.010)	500 (932)	TJ36-CASS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	700 (1290)	TJ36-CASS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJ36-CASS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJ36-CASS-040(*)-(**)
	INC 600	0.25 (0.010)	500 (932)	TJ36-CAIN-010(*)-(**)
	INC 600	0.50 (0.020)	700 (1290)	TJ36-CAIN-020(*)-(**)
	INC 600	0.80 (0.032)	700 (1290)	TJ36-CAIN-032(*)-(**)
	INC 600	1.00 (0.040)	700 (1290)	TJ36-CAIN-040(*)-(**)
	XL	0.25 (0.010)	600 (1112)	TJ36-CAXL-010(*)-(**)
	XL	0.50 (0.020)	800 (1472)	TJ36-CAXL-020(*)-(**)
	XL	0.80 (0.032)	800 (1472)	TJ36-CAXL-032(*)-(**)
	XL	1.00 (0.040)	800 (1472)	TJ36-CAXL-040(*)-(**)
J 철- 콘스탄탄	304 SS	0.25 (0.010)	260 (500)	TJ36-ICSS-010(*)-(**)
	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJ36-ICSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJ36-ICSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJ36-ICSS-040(*)-(**)
T 구리- 콘스탄탄	304 SS	0.50 (0.020)	260 (500)	TJ36-CPSS-020(*)-(**)
	304 SS	0.80 (0.032)	260 (500)	TJ36-CPSS-032(*)-(**)
	304 SS	1.00 (0.040)	260 (500)	TJ36-CPSS-040(*)-(**)

* 접점 유형을 지정하세요: E (노출형), G (접지형), U (비접지형).

길이를 인치 단위로 지정하세요. 표시된 가격은 6" 가격입니다. 12"의 경우, 6" 가격에 추가 길이에 대한 가격을 추가하세요. 맞춤형 길이로도 구입할 수 있습니다. 길이 150 mm/6"를 증가 단위로 해서 비용을 추가하세요.

E 및 N 타입을 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.

310, 316, 321 SS 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 각각 "310SS", "316SS", "321SS"로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.

Inconel® 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 "N"으로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다. 예: TJ36-ICIN-020U-6. 타입 J로는 구입할 수 없습니다. 지름 0.010.

주문 예: TJ36-CASS-020G-6, 트랜지션 조인트 프로브, 1 m (40") 케이블, 타입 K, OD 스테인리스 스틸 보호관, 접지형 접점, 보호관 길이 150 mm (6").