


고강도 트랜지션 조인트 프로브

PFA 리드 와이어 위의 스테인리스 스틸 브레이드 및 소형 수형 커넥터와 케이블 클램프 부착

Rugged Transition Joint Probe

Stainless Steel Braid Over PFA Lead Wire With Attached Miniature Male Connector and Cable Clamp



변형 방지 스프링으로 와이어가 “끼는” 것을 방지합니다.

스테인리스 스틸 오버 브레이드: 마모 및 절삭 저항성과 유연성을 동시에

304 SS 및 Inconel® 600 구매 가능
길이 1 m (40") 리드

가혹한 환경에서 성능을 오래 지속하기 위해 OMEGA CLAD®로 구성된 미네랄 절연 케이블로 제조합니다!


오메가만의 양면/제거 가능 부착되어 기입란이 부착된 소형 수형 커넥터, 견고함을 높이기 위해 케이블 클램프가 부착되어 있습니다.



TJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M은 실제 크기보다 작습니다.

Super OMEGA CLAD® XL

Super OMEGA CLAD® XL 미네랄 절연 싸머커플 케이블과 본사의 고강도 트랜지션 조인트 프로브를 연결하면 최고의 조합이 만들어집니다! 이 프로브는 고온에서 빠른 판독을 하거나 온도가 상승하는 환경에서 장기간 관찰하는데 가장 적합합니다.



12" 프로브를 같은 가격에 구입할 수 있습니다.

구입하려면 kr.omega.com/tj36-sb_chb에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요

교정 ANSI 코드	보호관 재료	보호관 지름 mm (인치)	상위 온도 지침 °C (°F) T/C 접점	모델 번호 *접점을 지정하세요 (G)접지형, (E)노출형, (U)비접지형 **길이 150 mm (6"), 300 mm (12"), 450 mm (18") 프로브가 재고에 있음.
K CHROMEGA® ALOMEGA®	304 SS	1.59 (1/16)	899 (1650)	TJ36-CASS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	3.18 (1/8)	899 (1650)	TJ36-CASS-18(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	4.78 (3/16)	899 (1650)	TJ36-CASS-316(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	6.35 (1/4)	899 (1650)	TJ36-CASS-14(*)-(**)-SB-SMPW-M
	INC 600	1.59 (1/16)	921 (1690)	TJ36-CAIN-116(*)-(**)-SB-SMPW-M
	INC 600	3.18 (1/8)	1071 (1960)	TJ36-CAIN-18(*)-(**)-SB-SMPW-M
	INC 600	4.78 (3/16)	1149 (2100)	TJ36-CAIN-316(*)-(**)-SB-SMPW-M
	INC 600	6.35 (1/4)	1149 (2100)	TJ36-CAIN-14(*)-(**)-SB-SMPW-M
	XL	1.59 (1/16)	1038 (1900)	TJ36-CAXL-116(*)-(**)-SB-SMPW-M
	XL	3.18 (1/8)	1149 (2100)	TJ36-CAXL-18(*)-(**)-SB-SMPW-M
J 철-콘스탄탄	304 SS	1.59 (1/16)	441 (825)	TJ36-ICSS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	3.18 (1/8)	521 (970)	TJ36-ICSS-18(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	4.78 (3/16)	621 (1150)	TJ36-ICSS-316(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	6.35 (1/4)	721 (1330)	TJ36-ICSS-14(*)-(**)-SB-SMPW-M
T 구리-콘스탄탄	304 SS	1.59 (1/16)	260 (500)	TJ36-CPSS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	3.18 (1/8)	316 (600)	TJ36-CPSS-18(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	4.78 (3/16)	371 (700)	TJ36-CPSS-316(*)-(**)-SB-SMPW-M
	304 SS	6.35 (1/4)	371 (700)	TJ36-CPSS-14(*)-(**)-SB-SMPW-M

주문 예: TJ36-CAIN-18U-12-SB-SMPW-M, 고강도 트랜지션 조인트 프로브, PFA 리드 위의 1000 mm (40") SS 브레이드, 타입 K, Inconel® 600 보호관, 지름 3.18 mm (1/8") 프로브, 비접지형 기입단 싸머커플 접점, 보호관 길이 300 mm (12"), 소형 커넥터 연결, 리드 와이어에 튼튼한 케이블 클램프 부착.