

비가역적 OMEGALABEL® 온도 라벨

Non-Reversible OMEGALABEL® Temperature Labels

- -40°C/°F 이상의 온도에서 쉽게 부착할 수 있는 접착식 뒷면
- 표시 라벨은 노출 시 검은색으로 변함.


TL-8 및 TL-10 범위 시리즈

사양

정확도: 99°C (210°F)까지는 ±1°C (1.8°F);
100°C (212°F)부터 154°C (309°F)까지는
±1.5°C (2.7°F);
160°C (320°F)부터 280°C (536°F)까지는
±1°C (1.8°F)



중요한 제품이 제대로된 온도 환경에서 배송되었는지 확인하세요.




TL-8 시리즈
8-온도 범위 라벨
46 x 18 mm (1.8 x 0.7")

모델 번호	온도 범위										
TL-8-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160		
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71		
TL-8-170(*)	°F	170	180	190	200	210	220	230	240		
	°C	77	82	88	93	99	104	110	116		
TL-8-250(*)	°F	250	260	270	280	290	300	310	320		
	°C	121	127	132	138	143	149	154	160		
TL-8-330(*)	°F	330	340	350	360	370	380	390	400		
	°C	166	171	177	182	188	193	199	204		
TL-8-410(*)	°F	410	420	435	450	465	480	490	500		
	°C	210	216	224	232	241	249	254	260		


TL-8-250 그림은 실제 크기와 같습니다.

* 10개 들어 패키지의 경우 "-10"을, 30개 들어 패키지의 경우 "-30"을 기입하세요.
주문 예: TL-8-170-30, 8 온도 범위 라벨 (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), 30개 들어 패키지.



용도

- 일반 • 항공 • 전기 • HVAC
- 모든 용도(크기 제한 외)



TL-10-105 그림은 실제 크기와 같습니다.


TL-10 SERIES, TL-10 시리즈, 10-온도 범위 라벨
54 x 18 mm (2.1 x 0.7")

모델 번호	온도 범위										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

* 10개 들어 패키지의 경우 "-10"을, 30개 들어 패키지의 경우 "-30"을 기입하세요.

주문 예: TL-10-105-30, 10 온도 범위 라벨 (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), 30개 들어 패키지.

PC 기관 부품 시험가능!



그림은 실제 크기보다 작습니다.