

비가역적 라벨

Non-Reversible Labels

kr.omega.com/tl-e_series에 방문해
가격과 자세한 사항을 확인하세요.

라벨 점은 정격 온도에서 검은색으로 변합니다.

단일 점 원형 라벨 (°C/°F)

TL-S 라벨은 저 비용, 단일 온도 작업에
이용하도록 설계되었습니다. TL-S 라벨은 작은
원형 라벨로, 지름이 9.52 mm (3/8") 밖에
되지 않습니다. 이 제품은 공간이 제한된 곳에
이용하기에 적합합니다. TL-S 라벨은 30개나 50개
들이 패키지로 공급됩니다.



9.52 mm
(0.37")

TL-S-340
그림은 실제
크기와 같습니다.

모델 번호 (팩당 30개)	°C (°F) 범위	모델 번호	°C (°F) 범위	모델 번호	°C (°F) 범위	모델 번호	°C (°F) 범위
TL-S-100	38 (100)	TL-S-190	88 (190)	TL-S-300	149 (300)	TL-S-410	210 (410)
TL-S-105	41 (105)	TL-S-200	93 (200)	TL-S-310	154 (310)	TL-S-420	216 (420)
TL-S-110	43 (110)	TL-S-210	99 (210)	TL-S-320	160 (320)	TL-S-435	224 (435)
TL-S-115	46 (115)	TL-S-220	104 (220)	TL-S-330	166 (330)	TL-S-450	232 (450)
TL-S-120	49 (120)	TL-S-230	110 (230)	TL-S-340	171 (340)	TL-S-465	241 (465)
TL-S-130	54 (130)	TL-S-240	116 (240)	TL-S-350	177 (350)	TL-S-480	249 (480)
TL-S-140	60 (140)	TL-S-250	121 (250)	TL-S-360	182 (360)	TL-S-490	254 (490)
TL-S-150	66 (150)	TL-S-260	127 (260)	TL-S-370	188 (370)	TL-S-500	260 (500)
TL-S-160	71 (160)	TL-S-270	132 (270)	TL-S-380	193 (380)		
TL-S-170	77 (170)	TL-S-280	138 (280)	TL-S-390	199 (390)		
TL-S-180	82 (180)	TL-S-290	143 (290)	TL-S-400	204 (400)		

사양

정밀도: 99°C (210°F)까지는 ±1°C (1.8°F); 100°C (212°F)부터 154°C
(309°F)까지는 ±1.5°C (2.7°F); 160°C (320°F)부터 280°C (536°)
까지는 ±1% 및 ±1°C (1.8°F).

50개 들이 패키지로 구입하려면 모델 번호에 접미사 "-50"을 추가하세요.
주문 예: TL-S-100-50, 단일 점 원형 라벨, 38°C (100°F), 50개 들이 패키지

4-점 원형 라벨 (°F 전용)

TL-C 라벨은 하나의 작은 원형 디자인에
온도 정격이 4개 있습니다. 이 라벨은 특히
공간이 제한된 곳에 이용하기 적합합니다.
TL-C 표시기는 10개나 30개 들이 패키지로
공급됩니다.



15 mm
(0.6")


TL-C-170 그림은
실제 크기와
같습니다.

모델 번호 (팩당 10개)	온도 범위 °F	모델 번호	온도 범위 °F
TL-C-105	105 110 115 120	TL-C-290	290 300 310 320
TL-C-130	130 140 150 160	TL-C-330	330 340 350 360
TL-C-170	170 180 190 200	TL-C-370	370 380 390 400
TL-C-210	210 220 230 240	TL-C-410	410 420 435 450
TL-C-250	250 260 270 280	TL-C-465	465 480 490 500

30개 들이 패키지를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.
주문 예: TL-C-105-30, 4점 라벨, 105 - 120°F, 30개 들이 패키지.

3-점 라벨 (°C/°F)

TL-T 라벨은 라벨 하나에 온도
정격이 3개 있어, 사용자에게 라벨의
최대 온도에 대한 정보를 더 많이
제공합니다. 이 라벨을 이용해
최대 온도를 분류하세요. TL-T
라벨은 20개나 40개 들이 패키지로
공급됩니다.



19 mm
(0.75")


TL-T-420
그림은 실제
크기와 같습니다.

모델 번호 (팩당 20개)	온도 범위 °C (°F)	모델 번호	온도 범위 °C (°F)
TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)	TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)	TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)	TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)	TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)	TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)	TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)		

40개 들이 패키지를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-40"을 추가하세요.
주문 예: TL-T-120-40, 3점 라벨, 49 - 60°C (120 - 140°F), 40개 들이 패키지.

5-점 라벨 (°C/°F)

TL-F 라벨에는 직선으로 정렬된
온도 점이 5개 있습니다. 이 디자인으로
사용자는 한눈에 빠르게 최대 온도를 볼
수 있습니다. TL-F 라벨은 10개나 30개
들이 패키지로 공급됩니다.



TL-F-105
그림은 실제
크기와 같습니다.

19 mm
(0.75")

모델 번호 (팩당 10개)	온도 표시 단위 °C (°F)				
TL-F-105	41 (105)	43 (110)	46 (115)	49 (120)	54 (130)
TL-F-140	60 (140)	66 (150)	71 (160)	77 (170)	82 (180)
TL-F-190	88 (190)	93 (200)	99 (210)	104 (220)	110 (230)
TL-F-240	116 (240)	121 (250)	127 (260)	132 (270)	138 (280)
TL-F-290	143 (290)	149 (300)	154 (310)	160 (320)	166 (330)
TL-F-340	171 (340)	177 (350)	182 (360)	188 (370)	193 (380)
TL-F-390	199 (390)	204 (400)	210 (410)	216 (420)	224 (435)
TL-F-450	232(450)	241 (465)	249 (480)	254 (490)	260 (500)

30개 들이 패키지를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.
주문 예: TL-F-105-30, 5점 라벨, 41 - 54°C (105 - 130°F), 30개 들이
패키지.