

# 고강도 와셔 써모커플 외장 방식

Heavy-Duty Washer Thermocouple Armored Style


길이, 크기, 절연체 타입  
맞춤 설계가 가능합니다.  
자세한 내용은 영업부와  
상의하세요.

## WT-HD 시리즈

순수 또는 합금-  
오류제한(SLE)  
및 EN 60584-2:  
내성 1 등급 순수



측정 정선



그림의 제품은 연결  
방식이 OSTW  
커넥터이고, 실제 크기와  
같습니다.

- ✔ 1.8 m (6") 304 스테인리스 스틸 케이블
- ✔ 피복을 벗긴 리드, OSTW, SMPW 커넥터와 함께 구입할 수 있음
- ✔ 플렉서블 케이블 OD 6.9 mm (0.275")
- ✔ 와셔 ID 6.5 mm (0.260")
- ✔ 접지형 접점

표면 마운팅 용 고강도 써모커플은 표면이 와셔 마운팅 처리 되어 있으며 전체 크기는 17.3 mm OD입니다. 마운팅 홀 재질은 304 SS 이고, 크기는 6.6 mm (0.260")입니다. 마운팅 표면 처리는 피복을 벗긴 리드에 1.8 m (6")의 304 SS 플렉서블 케이블 외장입니다. 외장 케이블의 OD는 6.9 mm (0.275")이고, 와셔의 두께는 1.78 mm (0.070")입니다. 연결 장치로 표준 수형 커넥터를 구입할 수 있습니다. 타입 K의 경우에만 정격 480°C (900°F)입니다.

## 주문하려면

모델 번호 ANSI 컬러 코드	연결 방식
WT(*)-HD-72-S	피복을 벗긴 리드
WT(*)-HD-72-OSTW-M	OSTW 커넥터
WT(*)-HD-72-SMPW-M	SMPW 커넥터

\* 캘리브레이션 타입을 지정하세요: J, K, T, N, E. J = 철-콘스탄탄,

T = 구리-콘스탄탄, K = CHROMEGA®-ALOMEGA®,

E = 크로멜-콘스탄탄, N = 니이크로실-니실

리드 와이어 길이가 1.8 m (72")를 초과할 경우, 300 mm (12") 당 비용이 추가됩니다. 모델 번호를 수정하세요.

주문 예: WTK-HD-72-S, 튼튼한 와셔 써모커플, 타입 K, 1.8 m (6") 케이블.