

J 이중 절연 철-콘스탄탄 이중 ANSI 타입 J

ANSI 컬러 코드: 양극선, 흰색; 음극선, 붉은색; 전체, 갈색
오메가 엔지니어링은 써머커플 와이어를 만드는데 재가공한 PFA나 PVC를 사용하지 않습니다.

kr.omega.com/xc_j_tc_wire에 방문해
가격과 자세한 사항을 확인하세요

절연체	AWG 수치	모델 번호	타입 와이어	절연체		최대 온도		공칭 크기 mm (인치)	Wt. † kg/300m (lb/1000')
				도체	전체	°C	°F		
세라믹*	14	XC-J-14	단선	넥스텔 세라믹	넥스텔 세라믹	590	1100	3.6 x 5.0 (0.140 x 0.200)	18 (38)
	20	XC-J-20	단선			480	900	3.4 x 4.8 (0.135 x 0.190)	8 (16)
	20	XT-J-20	단선			480	900	2.7 x 3.9 (0.105 x 0.155)	7 (15)
	20	XL-J-20	단선			480	900	2.4 x 3.4 (0.095 x 0.135)	7 (14)
	24	XC-J-24	단선			370	700	2.9 x 4.4 (0.115 x 0.175)	6 (12)
	24	XT-J-24	단선			370	700	2.2 x 3.4 (0.088 x 0.132)	5 (11)
	24	XL-J-24	단선			370	700	2.0 x 3.0 (0.078 x 0.116)	5 (10)
실리카*	14	XS-J-14	단선	실리카	실리카	590	1100	3.6 x 5.0 (0.140 x 0.200)	16 (35)
	20	XS-J-20	단선			480	900	2.7 x 3.9 (0.105 x 0.155)	6 (12)
	24	XS-J-24	단선			370	700	2.2 x 3.4 (0.088 x 0.132)	5 (10)
고온 유리**	20	HH-J-20	단선	고온 유리	고온 유리	480	900	1.5 x 2.7 (0.060 x 0.105)	4 (9)
	24	HH-J-24	단선			370	700	1.1 x 2.2 (0.055 x 0.090)	3 (5)
유리	14	GG-J-14	단선	유리 브레이드	유리 브레이드	480	900	1.5 x 2.4 (0.060 x 0.095)	4 (9)
	20	GG-J-20	단선			480	900	1.5 x 2.5 (0.060 x 0.100)	4 (9)
	20	GG-J-20S	7 x 28			480	900	1.3 x 2.0 (0.050 x 0.080)	3 (5)
	24	GG-J-24	단선			370	700	1.3 x 2.2 (0.050 x 0.085)	3 (5)
	24	GG-J-24S	7 x 32			370	700	1.1 x 2.0 (0.045 x 0.075)	2 (4)
	28	GG-J-28	단선			370	700	1.0 x 1.4 (0.040 x 0.055)	2 (3)
	30	GG-J-30	단선			320	600	0.9 x 1.3 (0.037 x 0.050)	2 (3)
36	GG-J-36	단선	320	600	0.8 x 1.1 (0.033 x 0.045)	1 (2)			
유리 및 스테인리스 오버 브레이드	20	GG-J-20-SB	단선	유리	유리 위에 SS 브레이드	482	900	2.3 x 3.0 (0.090 x 0.120)	6 (14)
	20S	GG-J-20S-SB	7 x 28			482	900	2.3 x 3.2 (0.090 x 0.127)	7 (15)
	24	GG-J-24-SB	단선			482	900	2.2 x 3.0 (0.085 x 0.117)	5 (11)
	24S	GG-J-24S-SB	7 x 32			482	900	2.0 x 2.8 (0.080 x 0.110)	5 (11)
캡톤 폴리이미드 퓨즈 테이프	20	KK-J-20	단선	폴리이미드 퓨즈 테이프	폴리이미드 퓨즈 테이프	260	500	1.5 x 2.5 (0.060 x 0.100)	5 (11)
	20S	KK-J-20S	7 x 28			260	500	1.5 x 2.7 (0.060 x 0.105)	5 (11)
	24	KK-J-24	단선			260	500	1.3 x 1.9 (0.050 x 0.075)	3 (6)
	24S	KK-J-24S	7 x 32			260	500	1.3 x 2.2 (0.050 x 0.085)	3 (6)
	30	KK-J-30	단선			260	500	1.0 x 1.4 (0.040 x 0.055)	3 (5)
PFA 유리	30	TG-J-30	단선	PFA	유리 브레이드	260	500	0.9 x 1.2 (0.034 x 0.047)	1 (2)
	36	TG-J-36	단선			260	500	0.7 x 1.0 (0.028 x 0.038)	1 (2)
	40	TG-J-40	단선			260	500	0.7 x 0.9 (0.026 x 0.035)	1 (2)
네오플론 PFA (고성능)	20	TT-J-20	단선	PFA	PFA	260	500	1.7 x 3.0 (0.068 x 0.116)	5 (11)
	20	TT-J-20S	7 x 28			260	500	1.9 x 3.2 (0.073 x 0.126)	5 (11)
	22	TT-J-22S	7 x 30			260	500	1.7 x 3.4 (0.065 x 0.133)	4 (9)
	24	TT-J-24	단선			260	500	1.4 x 2.4 (0.056 x 0.093)	3 (6)
	24	TT-J-24S	7 x 32			260	500	1.6 x 2.6 (0.063 x 0.102)	3 (6)
	30	TT-J-30††	단선			260	500	0.6 x 1.0 (0.024 x 0.040)	1 (2)
	36	TT-J-36††	단선			260	500	0.5 x 0.8 (0.019 x 0.030)	1 (2)
40	TT-J-40††	단선	260	500	0.4 x 0.7 (0.017 x 0.026)	1 (2)			
PFA 폴리머 트위스트 컨덕터	20	TT-J-20-TWSH	단선	PFA 폴리머	PFA 폴리머 차폐	260	500	3.7 (0.15)	9 (20)
	20S	TT-J-20S-TWSH	7 x 28			260	500	3.8 (0.15)	9 (20)
	24	TT-J-24-TWSH	단선			260	500	2.7 (0.11)	4 (9)
	24S	TT-J-24S-TWSH	7 x 32			260	500	2.9 (0.12)	4 (9)
네오플론 FEP	20	FF-J-20	단선	FEP	FEP	200	392	1.7 x 3.0 (0.068 x 0.116)	5 (11)
	24	FF-J-24	단선			200	392	1.7 x 3.0 (0.056 x 0.092)	3 (5)
FEP 폴리머 트위스트 컨덕터	20	FF-J-20-TWSH	단선	FEP 폴리머	FEP 폴리머 차폐	200	392	3.7 (0.15)	9 (20)
	20S	FF-J-20S-TWSH	7 x 28			200	392	3.8 (0.15)	9 (20)
	24	FF-J-24-TWSH	단선			200	392	2.7 (0.11)	4 (9)
	24S	FF-J-24S-TWSH	7 x 32			200	392	2.9 (0.12)	4 (9)
TFE 테이프 폴리머	20	TFE-J-20	단선	TFE테이프 (폴리머)	TFE퓨즈테이프 (폴리머)	260	500	1.5 x 2.5 (0.060 x 0.100)	5 (11)
	20S	TFE-J-20S	7 x 28			260	500	1.5 x 2.7 (0.060 x 0.105)	5 (11)
	24	TFE-J-24	단선			260	500	1.3 x 1.9 (0.050 x 0.075)	3 (6)
	24S	TFE-J-24S	7 x 32			260	500	1.3 x 2.2 (0.050 x 0.085)	3 (6)
폴리비닐	24	PR-J-24	단선	폴리비닐	(Rip Cord)*** 폴리비닐	105	221	1.3 x 2.2 (0.050 x 0.085)	3 (5)
	24	PP-J-24S	7 x 32			105	221	2.0 x 3.4 (0.082 x 0.134)	3 (5)

* 재킷과 컨덕터에 컬러 트레이서가 있습니다. **H 와이어는 양극 레그에 컬러코드가 되어 있고, 음극 레그는 붉은 색이며, 전체에는 컬러코드가 되어 있습니다.

*** 두 절연 리드가 함께 결합해 있지만, 오버재킷을 입하지는 않습니다.

† 스펙과 와이어 무게는 포장 재료를 포함하지 않습니다.

†† 색이 전체적으로 명확합니다.

††† special limits of error 와이어를 주문하려면, 모델 번호의 스펙 길이 앞에 "-SLE"를 추가하세요.

주문 예: GG-J-24-SLE-1000, 길이 1000' (300m) 타입 J 이중 절연 special limits of error 써머커플 와이어.

지금 여러분은 스테인리스
스틸, Inconel®, 주석 도금 구리
오버브레이드를 절연 써머커플
와이어에 추가할 수 있습니다.

비고: 공시 가격은 인쇄 당시 시장 가치를 바탕으로 하고 니켈 함량, 크롬, 귀금속 시장 변동으로 인해 변할 수 있습니다.