



둥근 구멍의 패널 잭

RSJ 표준 크기 / RMJ 소형 크기

Round Hole Panel Jacks RSJ Standard Size / RMJ Miniature Size


부착용 너트가 포함되어 있습니다.



표준 크기 커넥터를 허용합니다.

주문하기		
합금 코드	색상	모델 번호
		라운드 페이스
K	노란색	RSJ-K-R
T	파란색	RSJ-T-R
J	검은색	RSJ-J-R
E	자주색	RSJ-E-R
R/S	녹색	RSJ-R/S-R
U	흰색	RSJ-U-R
N	주황색	RSJ-N-R

주문 예: RSJ-J-R, 원형 라운드 페이스, 타입 J 표준 커넥터와 함께 이용하는 둥근 구멍의 패널 잭
* 소형 구성에도 이용할 수 있습니다.



- ✓ 미국 표준 규격 제품은 모든 산업용 미국 표준 규격 커넥터를 허용
- ✓ 소형 제품은 모든 소형 크기 커넥터를 허용
- ✓ 원형 또는 "D" 모양의 편치 구멍에 설치
- ✓ 패널 부품에 맞는 사각형이나 원형 베젤
- ✓ 정격 -29~180°C (-20~356°F)의 튼튼한 유리 충전 나일론
- ✓ 극성 맞춤
- ✓ 컬러 코드 적용
- ✓ 다듬기가 필요 없음

손쉬운 설치

설치하는데 특별한 도구는 필요치 않습니다. 드릴이나 펀치로 패널에 둥근 구멍을 뚫고 제공한 너트로 조이면 됩니다. 커넥터를 기존의 장치와 함께 이용해야 하는 단일 회로에 적합합니다. 작동을 최소한으로 중단하면서 기존의 패널에 써모커플 회로를 추가할 수 있습니다. 설치 디자인 선에 맞게 스퀘어 또는 라운드 페이스를 선택할 수 있습니다. 접촉을 형성하는데 이용하는 써모커플 합금으로 주위 온도가 변하는 환경에서도 회로의 정확도를 보존합니다.


소형 커넥터를 허용합니다.

합금 코드	색상	모델 번호
		라운드 페이스
K	노란색	RMJ-K-R
T	파란색	RMJ-T-R
J	검은색	RMJ-J-R
E	자주색	RMJ-E-R
R/S	녹색	RMJ-R/S-R
U	흰색	RMJ-U-R
N	주황색	RMJ-N-R
C	덜이 붉은	RMJ-C-R

주문 예: RMJ-K-S, 사각형 스퀘어 페이스, 타입 K 소형 커넥터와 함께 이용하는 둥근 구멍 패널 잭.



후면도



주요: 섭씨 150도(화씨 302도)에서 180도(화씨 356도) 사이에서 커넥터 컬러의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기구나 장비에는 영향 없습니다.