

성형 M8 및 M12 열전대 연장 케이블

Molded M8 and M12 Thermocouple Extension Cable

M8C 및 M12C 시리즈

- ✓ M8 및 M12 구조에 이용 가능
- ✓ 암 커넥터를 수 (핀) 센서 커넥터에 부착
- ✓ 열전대 보상 도선이 있는 M12 케이블
- ✓ 실리콘 절연체 및 재킷이 있는 도선

M12C-SIL-K-S-F-3,
그림은 실제 크기와 같습니다.



M8C-SIL-K-S-F-3,
그림은 실제 크기와
같습니다.

열전대 색 코드

TC형	양극	음극	재킷
J1 (IEC)	검은색	흰색	검은색
K1 (IEC)	녹색	흰색	녹색
J (ANSI)	흰색	붉은색	갈색
K (ANSI)	노란색	붉은색	노란색

모델 번호	열전대 유형	케이블 길이	커넥터 방향
M12 연장 케이블			
M12C-SIL-J-S-F-1.5	J	1.5 m	직선형
M12C-SIL-K-S-F-1.5	K	1.5 m	직선형
M12C-SIL-J-S-F-3	J	3.0 m	직선형
M12C-SIL-K-S-F-3	K	3.0 m	직선형
M12C-SIL-K-S-F-5	K	5.0 m	직선형
M12C-SIL-JI-S-F-1.5	J1	1.5 m	직선형
M12C-SIL-KI-S-F-1.5	K1	1.5 m	직선형
M12C-SIL-JI-S-F-3	J1	3.0 m	직선형
M12C-SIL-KI-S-F-3	K1	3.0 m	직선형
M12C-SIL-KI-S-F-5	K1	5.0 m	직선형
M8 연장 케이블			
M8C-SIL-J-S-F-1.5	J	1.5 m	직선형
M8C-SIL-K-S-F-1.5	K	1.5 m	직선형
M8C-SIL-J-S-F-3	J	3.0 m	직선형
M8C-SIL-K-S-F-3	K	3.0 m	직선형
M8C-SIL-J-S-F-5	K	5.0 m	직선형
M8C-SIL-K-S-F-5	K	5.0 m	직선형
M8C-SIL-JI-S-F-1.5	J1	1.5 m	직선형
M8C-SIL-KI-S-F-1.5	K1	1.5 m	직선형
M8C-SIL-JI-S-F-3	J1	3.0 m	직선형
M8C-SIL-KI-S-F-3	K1	3.0 m	직선형
M8C-SIL-JI-S-F-5	J1	5.0 m	직선형
M8C-SIL-KI-S-F-5	K1	5.0 m	직선형

주문 예: M12C-SIL-J-F-3, 열전대 연장 케이블, J형 실리콘 절연 및 재킷 케이블, 길이 3m, 한쪽 끝에 직선형 M12 암 커넥터가 있음.
M8C-SIL-K-S-F-5, 열전대 연장 케이블, K형 실리콘 절연 및 재킷 케이블, 길이 1.5 m, 한쪽 끝에 직선형 M8 암 커넥터가 있음.