

기성품 절연피복 써모커플

Ready-Made Insulated Thermocouples with Standard or Miniature Size Spool Caddies

5SC/5LSC 5-Pack



- ✓ 5개 들이 패키지 편리하게 제품을 구입 가능
- ✓ NIST 캘리브레이션 이용가능
- ✓ J, K, T, E 형 써모커플
- ✓ 최대 이용 온도 480°C (900°F)의 유리 브레이드 절연체
- ✓ 최대 이용 온도 260°C (500°F)의 PFA 절연체
- ✓ 최대 이용 온도 316°C (600°F)의 Kapton® 절연체
- ✓ 1 또는 2m 길이로 공급†
- ✓ 최대 이용 온도 220°C (425°F)의 커넥터 몸체와 스펴 캐디

40게이지 PFA 절연 써모커플

길이, 절연체, 변경 가능!



Kapton® 절연체 이용 가능


그림은 실제 크기와 같습니다.



소형 SMP 스펴 캐디 써모커플

모델 번호** ANSI 색상 코드	AWG 규격	지름 mm (인치)	절연체
5SC-GG-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	유리브레이드
5SC-TT-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	PFA
5SC-TT-(*)-36-(**)	36	0.13 (0.005)	PFA
5SC-TT-(*)-40-(**)	40	0.076 (0.003)	PFA
5SC-KK-(*)-30-(**)	30	0.25 (0.010)	Kapton

스플 캐디로 써모커플을 편리하게 보관할 수 있습니다.



표준 OST 스펴 캐디 써모커플

모델 번호 ANSI 색상 코드	AWG Gage	지름 mm (인치)	절연체
5LSC-GG-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	유리브레이드
5LSC-GG-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	유리브레이드
5LSC-TT-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.030)	PFA
5LSC-TT-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	PFA
5LSC-KK-(*)-20-(**)	20	0.81 (0.032)	Kapton
5LSC-KK-(*)-24-(**)	24	0.51 (0.020)	Kapton

*삼입 캘리브레이션 J, K, T, E. **길이를 지정하고, 길이가 1m이면 "36"을, 2m이면 "72"를 기입하세요.
 †길이 연장이 필요하신 경우, 영업팀에 문의하세요
 비교: GG나 TT 선의 경우 5개 패키지마다 추가 300mm(1피트) 당 비용을 추가합니다.
 KK 선의 경우 패키지마다 추가 1피트 당 비용을 추가합니다.
 주문 예: 5SC-TT-K-36-72, 2m(80인치)의 36 AWG PFA 절연선이 있는 K형 소형 SMP 스펴 캐디 써모커플 5-팩.
 5LSC-GG-K-20-72, 2m(80인치) 20 AWG 유리 브레이드 절연선이 있는 K형 표준 크기 스펴 캐디 써모커플 5-팩.

그림의 두 커넥터는 실제 크기보다 작습니다.