

무선 고정밀 써모커플 써모미터

Wireless and High Accuracy Thermocouple Thermometers

HH802 시리즈



- 무선 모델 HH802W
- J/K 입력
- 0.05%의 높은 판독 정밀도
- NIST-추적 가능 보정 인증서 (포인트 없음) 포함
- 최대/최소/평균/상대/유지
- 자동 꺼짐 기능
- 높음/낮음 알람 (가청)
- 이중 온도 디스플레이
- 샘플 비율 1초
- 윈도우 소프트웨어 옵션
- 윈도우 소프트웨어 옵션 AC 어댑터 옵션 (USB 모델만)

HH802W J/K 이중 입력

무선 모델을 구입할 수 있습니다! 수신기 1개로 최대 10개의 다양한 계량기를 감시하세요.



HH802U는 이중 입력 고정밀 J/K 입력 써모커플 써모미터로, 온도를 표시하는 5자리 디스플레이 2개와 경과 시간을 표시하는 3 번째 디스플레이가 있습니다. 또한 HH802U는 AC 어댑터의 이용을 확대하기 위한 DC 전력 잭뿐 아니라 윈도우 데이터 로깅 소프트웨어 및 케이블과 함께 이용할 수 있는 내장 USB 포트가 있습니다. HH802W는 무선 수신기 및 윈도우 소프트웨어 옵션으로 구입하면 USB 포트를 케이블 없이 데이터를 PC로 전송하기 위한 내장 무선 인터페이스로 교체합니다.

측정 비율: 초당 1회
 작동 환경: <70% RH에서 0 ~ 50°C
 보관 환경: -20 ~ 60°C, 0 ~ 80% RH, 배터리 제거
 배터리: 4 x 1.5V "AAA" (포함됨)
 크기: 160 H x 83 W x 38 mm D (6.3 x 3.3 x 1.5")
 무게: 배터리를 포함해서 약 270 g (0.5 lb)
 무선 기능:
 주파수 범위: 미국 900 MHz
 유럽 868.0 ~ 868.6 MHz
 소비 전류: 5 ~ 20 mA
 근사 범위: 25 m (75')

사양

측정 범위:

K형: -200.0 ~ 1370.0°C
 (-328.0 ~ 2498.0°F)
 J형: -200.0 ~ 1200.0°C
 (-328.0 ~ 2192.0°F)

정밀도: 23°C ± 5°C, <75% RH에서 규정 정밀도
 ±(0.05% rdg + 0.3°C) -50 ~ 1370°C
 ±(0.05% rdg + 0.7°C) -50 ~ -200°C
 ±(0.05% rdg + 0.6°F) -58 ~ 2498°F
 ±(0.05% rdg + 1.4°F) -58 ~ -328°F

주문하려면 kr.omega.com/hh802_803에 방문해 가격과 자세한 사항을 확인하세요.

모델 번호	HH802U	HH802W (무선)
단위	°C/°F	°C/°F
디스플레이 경과 시간	Dual 5 digit + 경과시간	Dual 5 digit + 경과시간
입력 유형	J, K	J, K
입력 수	2	2
무선	No	Yes
USB 포트	Yes	No
DC 전력 잭	Yes	No

비고: 모든 무선 장비는 미국 900 Mhz 주파수 대역 버전입니다. 유럽 868.0 Mhz ~ 868.6 Mhz 주파수 대역 버전의 경우, 접미사 "E"를 추가하세요. 비용은 추가되지 않습니다.

"AAA" 배터리 4개, K형 써모커플 (채널 당 1), 러버 부츠, NIST 인증서 (포인트 없음), 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

주요 예: HH802W, 내장 무선 전송기와 HH800W-RSW 윈도우 소프트웨어와 무선 수신기가 있는 고정밀 써모미터,

OCW-3, OMEGACARESM는 표준 1년 보증을 총 4년으로 연장합니다.

부속품

모델 번호	설명
HH800-ADAPTOR	AC 어댑터 (USB 모델만)
SC-800	HH800시리즈용 벨트 루프가 있는 가벼운 케이스, omega.com/hh806 을 방문하세요.
HH800-SW	윈도우 소프트웨어와 USB 케이블 (USB 모델만)
HH800W-RSW	윈도우 소프트웨어와 무선 수신기 (무선 모델만) 미국 버전
HH800WE-RSW	윈도우 소프트웨어와 무선 수신기 (무선 모델만) 유럽 버전