

고온용 소형 커넥터 열전대 프로브 어셈블리



표준 및 미터 규격




Quick Disconnect Thermocouple Probe Assemblies with High-Temperature Miniature Connectors—Standard and Metric Dimensions

- ✓ 커넥터 몸체 온도 정격: 260°C (500°F)
- ✓ 카드뮴이 없는 환경 친화적 고분자 액정
- ✓ 보호관 지름이 0.010 ~ 0.125"인 소형 프로브
- ✓ 길이 6" 및 12"†
- ✓ 접지, 비접지, 노출 접점이 있는 304 SS 및 인코넬 보호관
- ✓ 종단에는 색 코드를 표시했고, 보정 문자 코드로 식별
- ✓ Cal-5 이용 가능
- ✓ 대응 커넥터와 케이블 클램프 별도 판매

최고온 및 뛰어난 안정성을 위한 K타입 및 N타입 XL 보호관

써모커플 합금	보호관 지름 (인치)	모델 번호 길이 6"	모델 번호 길이 12"
철-콘스탄탄 304 SS 보호관 J	0.010	HSCSS-010(*)-6	HSCSS-010(*)-12
	0.020	HSCSS-020(*)-6	HSCSS-020(*)-12
	0.032	HSCSS-032(*)-6	HSCSS-032(*)-12
	0.040	HJMQSS-040(*)-6	HJMQSS-040(*)-12
	0.062	HJMQSS-062(*)-6	HJMQSS-062(*)-12
	0.125	HJMQSS-125(*)-6	HJMQSS-125(*)-12
CHROMEQA™-ALOMEGA™ 304 SS 보호관 K	0.010	HSCASS-010(*)-6	HSCASS-010(*)-12
	0.020	HSCASS-020(*)-6	HSCASS-020(*)-12
	0.032	HSCASS-032(*)-6	HSCASS-032(*)-12
	0.040	HKMQSS-040(*)-6	HKMQSS-040(*)-12
	0.062	HKMQSS-062(*)-6	HKMQSS-062(*)-12
	0.125	HKMQSS-125(*)-6	HKMQSS-125(*)-12
CHROMEQA™-콘스탄탄 304 SS 보호관 E	0.010	HSCXSS-010(*)-6	HSCXSS-010(*)-12
	0.020	HSCXSS-020(*)-6	HSCXSS-020(*)-12
	0.032	HSCXSS-032(*)-6	HSCXSS-032(*)-12
	0.040	HEMQSS-040(*)-6	HEMQSS-040(*)-12
	0.062	HEMQSS-062(*)-6	HEMQSS-062(*)-12
	0.125	HEMQSS-125(*)-6	HEMQSS-125(*)-12
구리-콘스탄탄 304 SS 보호관 T	0.020	HSCPSS-020(*)-6	HSCPSS-020(*)-12
	0.032	HSCPSS-032(*)-6	HSCPSS-032(*)-12
	0.040	HTMQSS-040(*)-6	HTMQSS-040(*)-12
	0.062	HTMQSS-062(*)-6	HTMQSS-062(*)-12
	0.125	HTMQSS-125(*)-6	HTMQSS-125(*)-12



써모커플 합금	보호관 지름 (mm)	모델 번호 길이 150 mm	모델 번호 길이 300 mm
철-콘스탄탄 304 SS 보호관 J	0.25	HJMQSS-M025(*)-150	HJMQSS-M025(*)-300
	0.50	HJMQSS-M050(*)-150	HJMQSS-M050(*)-300
	0.75	HJMQSS-M075(*)-150	HJMQSS-M075(*)-300
	1.00	HJMQSS-M100(*)-150	HJMQSS-M100(*)-300
	1.50	HJMQSS-M150(*)-150	HJMQSS-M150(*)-300
	3.00	HJMQSS-M300(*)-150	HJMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA™-ALOMEGA™ 304 SS 보호관 K**	0.25	HKMQSS-M025(*)-150	HKMQSS-M025(*)-300
	0.50	HKMQSS-M050(*)-150	HKMQSS-M050(*)-300
	0.75	HKMQSS-M075(*)-150	HKMQSS-M075(*)-300
	1.00	HKMQSS-M100(*)-150	HKMQSS-M100(*)-300
	1.50	HKMQSS-M150(*)-150	HKMQSS-M150(*)-300
	3.00	HKMQSS-M300(*)-150	HKMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA™-콘스탄탄 304 SS 보호관 E	0.25	HEMQSS-M025(*)-150	HEMQSS-M025(*)-300
	0.50	HEMQSS-M050(*)-150	HEMQSS-M050(*)-300
	0.75	HEMQSS-M075(*)-150	HEMQSS-M075(*)-300
	1.00	HEMQSS-M100(*)-150	HEMQSS-M100(*)-300
	1.50	HEMQSS-M150(*)-150	HEMQSS-M150(*)-300
	3.00	HEMQSS-M300(*)-150	HEMQSS-M300(*)-300
구리-콘스탄탄 304 SS 보호관 T	0.50	HTMQSS-M050(*)-150	HTMQSS-M050(*)-300
	0.75	HTMQSS-M075(*)-150	HTMQSS-M075(*)-300
	1.00	HTMQSS-M100(*)-150	HTMQSS-M100(*)-300
	1.50	HTMQSS-M150(*)-150	HTMQSS-M150(*)-300
	3.00	HTMQSS-M300(*)-150	HTMQSS-M300(*)-300

* 접점 유형을 지정하세요: "G" (접지), "E" (노출), "U" (비접지). † 다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.
 ** 최고온 및 안정 정격의 경우, "SS"나 "IN"을 "XL"로 변경하세요. 비용이 추가됩니다.
 지름 1 mm (0.40") 이상의 프로브.
 인코넬 보호관이 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 'SS'를 'IN'으로 변경하세요. 예: HKMQIN-040G-6, 비용은 추가되지 않습니다.
 321 SS 보호관이 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 'SS'를 '321SS'로 변경하세요. 예: HKMQ321SS-125E-12, 비용은 추가되지 않습니다.
 주문 예: HKMQSS-M300U-300, 초소형 빠른 연결 차단 프로브, K형, 스테인리스 스틸 보호관, 3 mm OD, 비접지 접점, 길이 300 mm.

표준 부속품

써모커플 합금	6" 길이 제품 번호	12" 길이 제품 번호	대응 커넥터 제품 번호	케이블 클램프 제품 번호	안전 클립 제품 번호
IRON- CONSTANTAN 304 SS Sheath J	HASICSS-010(*)-6 HASICSS-020(*)-6 HASICSS-032(*)-6 HJMQSS-040(*)-6 HJMQSS-062(*)-6 HJMQSS-125(*)-6	HASICSS-010(*)-12 HASICSS-020(*)-12 HASICSS-032(*)-12 HJMQSS-040(*)-12 HJMQSS-062(*)-12 HJMQSS-125(*)-12	HMPW-J-F	PCLM	SMCL
CHROMEGA™- ALOMEGA™ 304 SS Sheath K**	HSCASS-010(*)-6 HSCASS-020(*)-6 HSCASS-032(*)-6 HKMQSS-040(*)-6 HKMQSS-062(*)-6 HKMQSS-125(*)-6	HSCASS-010(*)-12 HSCASS-020(*)-12 HSCASS-032(*)-12 HKMQSS-040(*)-12 HKMQSS-062(*)-12 HKMQSS-125(*)-12	HMPW-K-F		
CHROMEGA™- CONSTANTAN 304 SS Sheath E	HSCXSS-010(*)-6 HSCXSS-020(*)-6 HSCXSS-032(*)-6 HEMQSS-040(*)-6 HEMQSS-062(*)-6 HEMQSS-125(*)-6	HSCXSS-010(*)-12 HSCXSS-020(*)-12 HSCXSS-032(*)-12 HEMQSS-040(*)-12 HEMQSS-062(*)-12 HEMQSS-125(*)-12	HMPW-E-F		
COPPER- CONSTANTAN 304 SS Sheath T	HSCPSS-020(*)-6 HSCPSS-032(*)-6 HTMQSS-040(*)-6 HTMQSS-062(*)-6 HTMQSS-125(*)-6	HSCPSS-020(*)-12 HSCPSS-032(*)-12 HTMQSS-040(*)-12 HTMQSS-062(*)-12 HTMQSS-125(*)-12	HMPW-T-F		

모든 부속품은 별매품입니다.

* 접지 종류: "G" (접지, Grounded), "E" (노출, Exposed), "U" (비접지, Ungrounded) † 다른 길이도 구매 가능.

오메가엔지니어링 영업부서와 상의하십시오. (1 5 8 8 - 8 9 8 3)

** 고온 또는 높은 안정성 등급이 필요하시면, "SS"을 "IN" 또는 "XL"로 변경하십시오. (별도 비용 있음)

미터 부속품

써모커플 합금	150mm 길이 제품 번호	130mm 길이 제품 번호	대응 커넥터 제품 번호	케이블 클램프 제품 번호	안전 클립 제품 번호
IRON- CONSTANTAN 304 SS Sheath J	HJMQSS-M025(*)-150 HJMQSS-M050(*)-150 HJMQSS-M075(*)-150 HJMQSS-M100(*)-150 HJMQSS-M150(*)-150 HJMQSS-M300(*)-150	HJMQSS-M025(*)-300 HJMQSS-M050(*)-300 HJMQSS-M075(*)-300 HJMQSS-M100(*)-300 HJMQSS-M150(*)-300 HJMQSS-M300(*)-300	HMPW-J-F	PCLM	SMCL
CHROMEGA™- ALOMEGA™ 304 SS Sheath K**	HKMQSS-M025(*)-150 HKMQSS-M050(*)-150 HKMQSS-M075(*)-150 HKMQSS-M100(*)-150 HKMQSS-M150(*)-150 HKMQSS-M300(*)-150	HKMQSS-M025(*)-300 HKMQSS-M050(*)-300 HKMQSS-M075(*)-300 HKMQSS-M100(*)-300 HKMQSS-M150(*)-300 HKMQSS-M300(*)-300	HMPW-K-F		
CHROMEGA™- CONSTANTAN 304 SS Sheath E	HEMQSS-M025(*)-150 HEMQSS-M050(*)-150 HEMQSS-M075(*)-150 HEMQSS-M100(*)-150 HEMQSS-M150(*)-150 HEMQSS-M300(*)-150	HEMQSS-M025(*)-300 HEMQSS-M050(*)-300 HEMQSS-M075(*)-300 HEMQSS-M100(*)-300 HEMQSS-M150(*)-300 HEMQSS-M300(*)-300	HMPW-E-F		
COPPER- CONSTANTAN 304 SS Sheath T	HTMQSS-M050(*)-150 HTMQSS-M075(*)-150 HTMQSS-M100(*)-150 HTMQSS-M150(*)-150 HTMQSS-M300(*)-150	HTMQSS-M050(*)-300 HTMQSS-M075(*)-300 HTMQSS-M100(*)-300 HTMQSS-M150(*)-300 HTMQSS-M300(*)-300	HMPW-T-F		

모든 부속품은 별매품입니다.

* 접지 종류: "G" (접지, Grounded), "E" (노출, Exposed), "U" (비접지, Ungrounded) † 다른 길이도 구매 가능.

오메가엔지니어링 영업부서와 상의하십시오. (1 5 8 8 - 8 9 8 3)

** 고온 또는 높은 안정성 등급이 필요하시면, "SS"을 "IN" 또는 "XL"로 변경하십시오. (별도 비용 있음)