


써모커플 와이어 – Special Limits of Error

Thermocouple Wire Special Limits of Error

ANSI color code shown To order IEC color code visit omega.com




모델 번호	AWG 번호
GG-J-20-SLE	20
GG-J-24-SLE	24
TT-J-20-SLE	20
TT-J-24-SLE	24

GG = 유리/유리

TT = PFA

연선 모델 구입 가능!




모델 번호	AWG 번호
GG-N-20-SLE	20
GG-N-24-SLE	24
TT-N-20-SLE	20
TT-N-24-SLE	24

GG=Glass/Glass

TT = PFA


고온 세라믹 또는 실리카 절연 처리 모델도 구입할 수 있습니다. omega.com에 방문하세요.



모델 번호	AWG 번호
GG-K-20-SLE	20
GG-K-24-SLE	24
TT-K-20-SLE	20
TT-K-24-SLE	24

GG = 유리/유리


TT = PFA



모델 번호	AWG 번호
GG-T-20-SLE	20
GG-T-24-SLE	24
TT-T-20-SLE	20
TT-T-24-SLE	24

GG = 유리/유리

TT = PFA



모델 번호	AWG 번호
GG-E-20-SLE	20
GG-E-24-SLE	24
TT-E-20-SLE	20
TT-E-24-SLE	24

GG = 유리/유리

TT = PFA

써모커플 타입에 따른 Special Limits of Error

써모커플 타입	온도 범위		SLE
	°C	°F	
T	0 ~ 350	(32 to 662)	±0.5°C or 0.4%
J	0 ~ 750	(32 to 1382)	±1.1°C or 0.4%
E	0 ~ 900	(32 to 1652)	±1.0°C or 0.4%
K	0 ~ 1250	(32 to 2282)	±1.1°C or 0.4%

* 완전한 ANSI 및 IEC 써모커플 정밀도 표를 보려면 omega.com에 방문하세요.

** 둘 중 더 큰 값 적용

AWG 전선 크기

AWG 번호	지름	
	mm	인치
20	0.81	(0.032)
24	0.51	(0.020)

† 완전한 AWG 수치를 알아보려면 omega.com에 방문하세요.

주문 참고 사항

표준 스펴 길이		
7.5 m (25')	60 m (200')	추가 길이 구매 시 영업부에 문의하세요.
15 m (50')	150 m (500')	
30 m (100')	300 m (1000')	

표준 길이 스펴을 주문하려면, 300m나 1000' 스펴 가격에 승수를 곱하고 가장 가까운 달러 값으로 반올림하세요.

주문 예: GG-K-20-SLE-50, GG-K-20-SLE 전선의 50' (15 m) 스펴.