

# PFA 코팅 써모커플 프로브

표준 크기 커넥터가 있음

PFA Coated Thermocouple Probes With Standard Size Connectors



써모커플 프로브를  
PFA로 코팅 가능!  
영업부와 상의하십시오.



- ✓ 화학적 불활성
- ✓ 전기 절연성
- ✓ 내마모성
- ✓ 정격 205°C (400°F)
- ✓ 간편 연결 식
- ✓ 지름이 1.5mm(1/16")이나 3.0mm(1/8")
- ✓ 접지 접점
- ✓ 기본 300 mm (12") 프로브†
- ✓ 0.010 PFA 코팅 (일반)

PFA 코팅 프로브는 공장이나 실험실에서 부식성 화학 용액의 온도를 측정할 때 알맞은 제품입니다. 뛰어난 PFA 부식방지 처리로 황산, 염산, 질산, 크롬산과 그의 부식성화합물의 온도를 측정할 수 있습니다.

### 용도


- ✓ 배터리 전해액
- ✓ 도금조
- ✓ 양극산화처리조
- ✓ 가혹한 환경

그림의 모든 제품은 실제 크기보다 작습니다.

HDX 프로브 손잡이는 포함되어 있지 않습니다. [kr.omega.com/sdx\\_hdx\\_probes](http://kr.omega.com/sdx_hdx_probes)에서 프로브 손잡이를 참고하세요.

### 비고:

OMEGA는 운송 전에 PFA 코팅 프로브를 미리 구부릴 수 있습니다. 이 옵션에 대해서는 영업부와 상의하세요. 이 페이지에서 주문한 프로브는 곧은 형태로 발송됩니다.



캘리브레이션	프로브 지름 * mm (인치)	모델 번호
철- 콘스탄탄  J	1.5 (1/16)	ICSS-116G-12-PFA
	1.5 (1/16)	ICSS-116G-18-PFA
	1.5 (1/16)	ICSS-116G-24-PFA
	6.0 (1/4)	ICSS-14G-12-PFA
	6.0 (1/4)	ICSS-14G-18-PFA
	6.0 (1/4)	ICSS-14G-24-PFA
	3.0 (1/8)	ICSS-18G-12-PFA
	3.0 (1/8)	ICSS-18G-18-PFA
	3.0 (1/8)	ICSS-18G-24-PFA
	CHROMEQA™- ALOMEGA™  K	1.5 (1/16)
1.5 (1/16)		CASS-116G-18-PFA
1.5 (1/16)		CASS-116G-24-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-12-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-18-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-24-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-12-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-18-PFA
3.0 (1/8)		CASS-18G-24-PFA
구리- 콘스탄탄  T		1.5 (1/16)
	1.5 (1/16)	CPSS-116G-18-PFA
	1.5 (1/16)	CPSS-116G-24-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-12-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-18-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-24-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-12-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-18-PFA
	3.0 (1/8)	CPSS-18G-24-PFA
	CHROMEQA™- 콘스탄탄  E	1.5 (1/16)
1.5 (1/16)		CXSS-116G-18-PFA
1.5 (1/16)		CXSS-116G-24-PFA
3.0 (1/8)		CXSS-18G-12-PFA
3.0 (1/8)		CXSS-18G-18-PFA
3.0 (1/8)		CXSS-18G-24-PFA

표준 크기의 커넥터, 그림은 실제 크기보다 작습니다.

최대 1.2m(4')까지 구입할 수 있습니다.

대용 커넥터, 케이블 클램프, 잠금 클립 별도 판매

\* PFA 코팅 전. † 다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.

주문 예: CASS-18G-12-PFA, 코팅한 써모커플 프로브, K형, 스테인리스 스틸 보호관, 지름 3mm (1/8"), 접지, 길이 300 mm (12").